


ベーシックエジェクタ

SBP HF 2 13 22



Art.-Nr.: 10.02.01.01723




SBP HF 2 13 22

ベーシックエジェクタ SBP-HV/HFは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

技術資料

ノズル径	1.3 mm
到達真空圧	61.0 %
エア消費量吸引	74.0 l/min
吸込量（最大）	175.3 l/min
サイズ	22.00
最適作動圧	4.00 bar
ステージ本数	2
デザイン	多め（通気性のあるワーク向け）

デザインデータ



グリッパーの長さ L1	138.50 mm
グリッパーの長さ L2	32.50 mm
グリッパーの長さ L	120.50 mm
幅B	35.00 mm
高さ H2	9.50 mm
高さ H	44.00 mm
外径D	20.00 mm
d2	6.4 mm
スレッドG1	G1/4"-F
スレッドG2	G3/8-F
グリッパーの長さ LG3	8.0 mm
スパナサイズ SW2	12.0 mm
グリッパーの長さ L3	34.50 mm
高さ H3	25.50 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	22.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	22.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X2	26.0 mm
スレッドG3	G1/4"-F
スレッドG5	M6-F

デザインデータ SBP HF 2 13 22



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01723

ベーシックエジェクタ
SBP HF 2 13 22



Art.-Nr.: 10.02.01.01723

 技術資料

ノズル径	1.3 mm
推奨圧縮エアホース内径	6.0 mm
推奨ホース内径 真空	12.0 mm
到達真空圧	61.0 %
ノイズレベル吸引	75.0 dB(A)
ノイズレベルフリー	84.0 dB(A)
質量	261.60 g
エア消費量吸引	2.613 cfm
吸込量 (最大)	10.790 m³/h
最適作動圧	4.00 bar
ステージ本数	2
圧力範囲 (作動圧) [bar]	2.0 ~ 6.0 bar
作動温度	0 ... 60 °C
圧力範囲 (作動圧) [psi]	29.0 ~ 87.0
最適圧力	58.0 psi
最大吸込量	6.190 cfm
製品ファミリー	SBP-HV-HF

 各作業圧で実現する真空度

	1	2	3	4	5	6
SBP-HF-2-03-7	0.0	245	415	550	670	768
SBP-HF-...-06-13	-	318	540	690	750	770
SBP-HF-...-13-22	-	290	467	610	720	765

 発注データ アクセサリ **10.02.01.01723**

Typ		本数
取付ブラケット	BEF-WIN 50x40x41 5 SFE-22	10.08.03.00315
取付セット	SET SFE 22	10.02.01.01577
クイックエキゾーストバルブ	SEV G1/8-IG G1/4-AG	10.02.01.01471
サイレンサー (丸型)	SD 29x70 SHC 22	10.02.01.01517
取付けセット	SET SBP-PXT D30-I	10.02.01.02048
サイレンサー (丸型)	SD 29x121.5 SHC 22	10.02.01.01831

ベーシックエジェクタ
SBP HF 2 13 22



Art.-Nr.: 10.02.01.01723



発注データ スペアパーツ **10.02.01.01723**

Typ		本数
エジェクタモジュール	SEP HF 2 13 22	10.02.01.01347
真空カートリッジ用ハウジング	SFE 22 AL	10.02.01.01421
真空カートリッジ用ホルダー	SHC 2 22	10.02.01.01512



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01723