



Art.-Nr.: 10.02.01.01729



SBP HF 2 06 13 SD

L'éjecteur basique SBP-HV/HF est livré prête à être raccordé.



Données de construction SBP HF 2 06 13 SD

Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre de la buse	0,6 mm
Degré d'évacuation	70,0 %
Consommation d'air aspiration	18,7 l/min
Capacité d'aspiration (max.)	42,5 l/min
Fonction supplémentaire éjecteur	Silencieux
Taille	13,00
Pression de service optimale	4,00 bar
Nombre d'étapes	2
Forme	High Flow

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	121,00 mm
Longueur L2	22,00 mm
Longueur L	69,50 mm
Largeur B	23,00 mm
Hauteur H2	8,50 mm
Hauteur H	33,00 mm
Diamètre extérieur D	16,50 mm
d2	4,2 mm
Filetage G1	G1/8"-F
Filetage G2	G1/4"-F



Art.-Nr.: 10.02.01.01729

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Diamètre de la buse	0,6 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé	4,0 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide	6,0 mm
Degré d'évacuation	70,0 %
Niveau pression sonore aspiration	56,0 dB(A)
Niveau sonore libre	67,0 dB(A)
Poids propre	90,9 g
Consommation d'air aspiration	0,660 cfm
Capacité d'aspiration (max.)	2,610 m³/h
Pression de service optimale	4,00 bar
Nombre d'étapes	2
Plage de pression (pression de service) [bar]	29,0 ... 87,0
Température de travail	0 ... 60 °C
Pression optimale	58,0 psi
Capacité d'aspiration max.	1,500 cfm
Famille de produits	SBP-HV-HF

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.02.01.01729

**Données de commande des accessoires 10.02.01.01729**

Typ		num
Jeu de pièces de fixation	SET SFE 13	10.02.01.01579
Cadre d'installation	BEF-WIN 36x40x27 5 SFE-13	10.08.03.00314
Soupape d'aération rapide	SEV G1/8-IG G1/4-AG	10.02.01.01471

**Données de commande des pièces de rechange 10.02.01.01729**

Typ		num
Boîtier ecoPump	SFE 13 AL	10.02.01.01419
Capuchon	SHC 2 13	10.02.01.01496
Silencieux (ronde)	SD 16.5x51.5 SHC 13	10.02.01.01498
Modules d'éjecteur	SEP HF 2 06 13	10.02.01.01343


WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01729