


Art.-Nr.: 10.02.01.01767



Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre de l'alésage	22,0 mm
Longueur L	80,00 mm
Largeur B	31,50 mm
Hauteur H	45,00 mm
Filetage G1	G3/8"-F
Filetage G2	G1/4"-F
Raccord air comprimé	G3/8"-F
Connexion de la ventouse	G1/4"-F
Raccord de vide	M27x1.5-F

SFE 22 POM



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	24,50 mm
Longueur L	80,00 mm
Largeur B	31,50 mm
Hauteur H2	6,50 mm
Hauteur H	45,00 mm
Diamètre intérieur d1	6,2 mm
d2	11,0 mm
Filetage G1	G3/8"-F
Filetage G2	G1/4"-F
Longueur L3	31,50 mm

Données de construction SFE 22 POM



Données techniques

Attribut	Valeur
Poids propre	110,6 g
Matière	Polyoxyméthylène



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01767

Boîtier ecoPump
SFE 22 POM



Art.-Nr.: 10.02.01.01767



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.02.01.01767



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01767