




Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre de l'alésage	7,0 mm
Longueur L	36,50 mm
Largeur B	19,00 mm
Hauteur H	25,00 mm
Filetage G1	M8x0,5-F
Filetage G2	G 1/8"-F
Raccord air comprimé	M8x0.5-F
Connexion de la ventouse	G 1/8"-F

SFE 7 POM



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	10,00 mm
Longueur L	36,50 mm
Largeur B	19,00 mm
Hauteur H2	5,00 mm
Hauteur H	25,00 mm
Diamètre intérieur d1	4,2 mm
d2	8,0 mm
Filetage G1	M8x0,5-F
Filetage G2	G 1/8"-F
Longueur L3	11,00 mm

Données de construction SFE 7 POM



Données techniques

Attribut	Valeur
Poids propre	19,5 g
Matière	Polyoxyméthylène



Boîtier ecoPump
SFE 7 POM



Art.-Nr.: 10.02.01.01808



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.02.01.01808



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01808