


Art.-Nr.: 10.02.01.01808

**Technische Daten**

Attribut	Wert
Bohrungsdurchmesser	7,0 mm
Länge L	36,50 mm
Breite B	19,00 mm
Höhe H	25,00 mm
Gewinde G1	M8x0.5-IG
Gewinde G2	G1/8"-IG
Druckluftanschluss	M8x0.5-IG
Saugeranschluss	G1/8"-IG

SFE 7 POM

**Konstruktionsdaten**

Attribut	Wert
Länge L2	10,00 mm
Länge L	36,50 mm
Breite B	19,00 mm
Höhe H2	5,00 mm
Höhe H	25,00 mm
Innendurchmesser d1	4,2 mm
d2	8,0 mm
Gewinde G1	M8x0.5-IG
Gewinde G2	G1/8"-IG
Länge L3	11,00 mm

Konstruktionsdaten SFE 7 POM

**Technische Daten**

Attribut	Wert
Gewicht	19,5 g
Normteilewerkstoff	Polyoxymethylen



Befestigungselement

SFE 7 POM



Art.-Nr.: 10.02.01.01808



Weitere Dokumentationen

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.02.01.01808



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01808