


**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Diametro dell'ugello	1,3 mm
Grado di evacuazione	61,0 %
Materiale	Plastica
Consumo d'aria in aspirazione	74,0 l/min
Capacità di aspirazione (max.)	175,3 l/min
Misura	22,00
Numero di fasi	2
Forma	Flusso elevato

SBP HF 2 13 22 KU

L'eiettore base SBP-HV/HF viene fornita come componente pronto per il collegamento.

Accessori disponibili: silenziatore



Dati di costruzione SBP HF 2 13 22 KU


Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	131,00 mm
Lunghezza L2	24,50 mm
Lunghezza L	80,00 mm
Larghezza B	31,50 mm
Altezza H2	6,50 mm
Altezza H	45,00 mm
Diametro esterno D	20,00 mm
d2	6,2 mm
Filettatura G1	G1/4"-IG
Filettatura G2	G3/8"-IG

Art.-Nr.: 10.02.01.01956

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Diametro dell'ugello	1,3 mm
Diametro interno del tubo flessibile aria compressa raccomandato	6,0 mm
Diametro interno tubo flessibile raccomandato a vuoto	12,0 mm
Grado di evacuazione	61,0 %
Livello di pressione acustica aspirazione	75,0 dB(A)
Livello di pressione acustica libero	84,0 dB(A)
Peso	188,9 g
Consumo d'aria in aspirazione	2,613 cfm
Capacità di aspirazione (max.)	6,190 cfm
Numero di fasi	2
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	29,0 - 87,0
Temperatura d'intervento	0 ... 60 °C
Famiglia di prodotti	SBP-HV-HF-KU

**Dati sulle prestazioni**

Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio

**Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio**

	1	2	3	4	5	6
SBP-HF-2-03-7-KU	0.0	245	415	550	670	768
SBP-HF-...-06-13-KU	-	318	540	690	750	770
SBP-HF-...-13-22-KU	-	290	467	610	720	765



Art.-Nr.: 10.02.01.01956

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.02.01.01956**Ordinare gli accessori dati 10.02.01.01956**

Typ		codice articolo
Dispositivo silenziatore (tondo)	SD 29x70 SHC 22	10.02.01.01517
Dispositivo silenziatore (tondo)	SD 29x121.5 SHC	10.02.01.01831

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.02.01.01956**

Typ		codice articolo
Alloggiamento ecoPump	SFE 22 POM	10.02.01.01767
Module di eiettore	SEP HF 2 13 22	10.02.01.01347
Cappuccio di tenuta	SHC 2 22	10.02.01.01512