



SMP 20 NO AS RD


Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro dell'ugello	2,0 mm
Consumo d'aria in aspirazione	190,0 l/min
Capacità di aspirazione (max.)	116,0 l/min
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	5,0 ... 6,0 bar
Eiettori compatti di forma	Con sistema di soffiaggio
Valvola di controllo	Aperto senza corrente
Modalità operativa	Funzione risparmio aria digitale

L'eiettore compatti SCP viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).

Parti di ricambio disponibili: silenziatore, filtro

Accessori disponibili: cavo di connessione, connettore



Dati di costruzione SMP 20 NO AS RD

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L2	37,50 mm
Lunghezza L	112,50 mm
Larghezza B	22,00 mm
Altezza H1	181,50 mm
Altezza H2	58,50 mm
Altezza H	54,00 mm
Diametro interno d	5,50 mm
Filettatura G1	G1/4"-IG
Filettatura G2	G3/8"-IG
Altezza H3	20,10 mm
Griglia forata Y1	12,0 mm
Griglia forata X1	49,5 mm
Griglia forata X2	69,5 mm

Art.-Nr.: 10.02.02.00580

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Diametro dell'ugello	2,0 mm
Grado di evacuazione	85,0 %
Capacità di aspirazione (max.)	4,096 cfm
Famiglia di prodotti	SMP
Valvola di controllo	Aperto senza corrente

Nota: La tensione di alimentazione per i vacuostati e per le valvole elettromagnetiche è pari a 24V DC Consumo d'aria: Con pressione di esercizio ottimale
Diametro interno tubo: Max. 2 m lunghezza

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.02.02.00580

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.02.02.00580**

Typ		Numero articolo
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 50 14x49 PE-POR SCP-SMP	10.02.02.00654
Dispositivo silenziatore (quadr)	SD 50.5x21x53.5 SMP15/20	10.02.02.00651

