



SCP 15 NC AS VD


Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro dell'ugello	1,5 mm
Consumo d'aria in aspirazione	117,0 l/min
Capacità di aspirazione (max.)	65,0 l/min
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	bar
Eiettori compatti di forma	Con sistema di soffiaggio
Valvola di controllo	Chiuso senza corrente
Modalità operativa	vacuostato digitale

L'eiettore compatti SCP viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).

Parti di ricambio disponibili: silenziatore, filtro

Accessori disponibili: cavo di connessione, connettore



Dati di costruzione SCP 15 NC AS VD

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L2	7,00 mm
Lunghezza L	71,50 mm
Larghezza B	20,20 mm
Altezza H1	162,00 mm
Altezza H2	36,50 mm
Altezza H	42,20 mm
Diametro interno d	4,50 mm
Filettatura G1	G1/8"-IG
Filettatura G2	G1/8"-IG
Altezza H3	15,00 mm
Griglia forata Y1	12,0 mm
Griglia forata X1	41,5 mm
Griglia forata X2	58,5 mm

Art.-Nr.: 10.02.02.00618

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Diametro dell'ugello	1,5 mm
Grado di evacuazione	85,0 %
Capacità di aspirazione (max.)	2,295 cfm
Famiglia di prodotti	SCP
Valvola di controllo	Chiuso senza corrente

Nota: La tensione di alimentazione per i vacuostati e per le valvole elettromagnetiche è pari a 24V DC Consumo d'aria: Con pressione di esercizio ottimale
Diametro interno tubo: Max. 2 m lunghezza

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.02.02.00618

**Dati di ordinazione accessori 10.02.02.00618**

Typ		Numero articolo
Cavo di connessione	ASK B-MIC10 3000 K-2P	21.04.06.00086
Cavo di connessione	ASK B-M8-4 5000 K-4P	10.06.02.00031
Cavo di connessione	ASK WB-M8-4 5000 K-4P	10.06.02.00032

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.02.02.00618**

Typ		Numero articolo
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 13x33 PE-POR SCP	10.02.02.00655
Dispositivo silenziatore (quadr)	SD 28x19x31.5 SCP10/15	10.02.02.00653

