

Art.-Nr.: 10.02.02.04021



SXMPi 25 NC H PC 2xM12-5

Données techniques


Diamètre de la buse	2,5 mm
Connexion électrique	2xConnect M12, 5+5 pol
Type de protection IP	IP 65
Vide max.	-850 mbar
Niveau sonore libre	67,0 dB(A)
Consommation d'air aspiration	290,0 l/min
Capacité d'aspiration (max.)	185,0 l/min
Communication	IO-Link (Class A)
Plage de pression (pression de service) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
Vanne de commande	sans courant, fermé
Fonction de l'éjecteur	Surveillance de la pression
Connexion pneumatique	Horizontale

L'éjecteur compact SXPi / SXMPi est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).

Accessoires disponibles : câble de raccordement, plaque de base, contrôle d'éjecteur



Art.-Nr.: 10.02.02.04021

**Données de construction**

Longueur L2	5,00 mm
Longueur L	210,00 mm
Largeur B2	6,80 mm
Largeur B	39,00 mm
Hauteur H1	160,00 mm
Hauteur H2	54,00 mm
Hauteur H	108,00 mm
Diamètre intérieur d	5,50 mm
Filetage G1	G3/8"-F
Filetage G2	M12x1-M
Longueur L3	97,00 mm
Longueur L4	35,50 mm
Hauteur H3	6,00 mm
Hauteur H4	26,00 mm
Espacement des trous Y1	10,0 mm
Espacement des trous Y2	24,0 mm
Espacement des trous X1	89,0 mm
Espacement des trous X2	42,0 mm
Filetage G3	M5-F

Données de construction SXMPi 25 NC H PC 2xM12-5


**Données techniques**

Diamètre de la buse	2,5 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé	8,0 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide	9,0 mm
Degré d'évacuation	85,0 %
Niveau sonore libre	67,0 dB(A)
Poids propre	0,910 kg
Consommation d'air max. soufflée	320,0 l/min
Consommation d'air souffler	11,300 cfm
Consommation d'air aspiration	10,241 cfm
Capacité d'aspiration (max.)	11,100 m³/h
Plage de pression (pression de service) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
Température de travail	0 ... 50 °C
Plage de pression (pression de service) [psi]	43,5 ... 87,0
Capacité d'aspiration max.	6,533 cfm
Famille de produits	SXMPi
Vanne de commande	sans courant, fermé


Note : La tension d'alimentation pour les interrupteurs à vide et les électrovannes est de 24 V CC. Consommation d'air : à une pression de service optimale.
Diamètre de tuyau : pour une longueur maximale de 2 m


WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.04021


Art.-Nr.: 10.02.02.04021

**Données de performance**

Vide exécutable à différentes pressions de service



Temps d'évacuation pour différentes plages de vide [s/l]



Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation [l/min]

**Vide exécutable à différentes pressions de service**

	2	3	4	5	6	7
SXPi/SXMPi	550.00	780.00	900.00	880.00	860.00	835.00

**Temps d'évacuation pour différentes plages de vide [s/l]**

	50	100	200	300	400	500	600	700	800
SXPi/SXMPi 25	0.02	0.03	0.06	0.10	0.15	0.18	0.26	0.46	0.87
SXPi/SXMPi 30	0.01	0.02	0.05	0.08	0.11	0.15	0.22	0.37	0.69


WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.04021

Art.-Nr.: 10.02.02.04021

**Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation [l/min]**

	0	50	100	200	300	400	500	600	700	800
SXPi/SXMPi 25	185.00	170.00	158.00	135.00	114.00	95.00	76.00	56.00	33.00	10.00
SXPi/SXMPi 30	220.00	199.00	184.00	160.00	138.00	115.00	91.00	63.00	39.00	15.00

**Données de commande accessoires 10.02.02.04021**

Typ	Nombre d'article
Câble de raccordement	ASK B-M12-5 5000 K-5P
	21.04.05.00080

**Données de commande pièces d'usure 10.02.02.04021**

Typ	Nombre d'article
Jeu de pièces d'usure éjecteur	VST SXMPi-15-30-SD
	10.02.02.04543

