



SCPSb 07 S04 NO

Kompakt ejektör SCPSb bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).


Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, üst şapka ray kelepçesi, vakum filtresi, basınçlı hava bağlantı plakası, montaj seti, egzoz havası seti

**Teknik veriler**

| Attribute            | Value              |
|----------------------|--------------------|
| Maks. vakum          | -850 mbar          |
| Hava tüketimi emiş   | 22.0 l/min         |
| Vakum debisi (maks.) | 16.0 l/min         |
| Bağlantı             | Hortum D6(1)-D6(2) |
| Nozul boyutu         | 07                 |
| Kontrol Valfi        | Normalde açık      |

**Tasarım verileri**

| Attribute        | Value     |
|------------------|-----------|
| Uzunluk L1       | 102.50 mm |
| Genişlik B1      | 18.60 mm  |
| Yükseklik H1     | 97.00 mm  |
| İç çap d1        | 6.0 mm    |
| d2               | 6.0 mm    |
| İç çap d         | 4.40 mm   |
| Delik boyutu d3  | 2.6 mm    |
| Uzunluk L3       | 22.00 mm  |
| Delik aralığı Y1 | 12.0 mm   |
| Delik aralığı Y2 | 12.0 mm   |




Tasarım verileri SCPSb 07 S04 NO




Art.-Nr.: 10.02.02.04129

**Teknik veriler**


| Attribute                              | Value                   |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Koruma tipi IP                         | IP 40 (fiş ile)         |
| Tahliye derecesi                       | 85.0 %                  |
| Ağırlık                                | 0.165 kg                |
| Vakum debisi (maks.)                   | 0.980 m <sup>3</sup> /h |
| Optimum çalışma basıncı                | 4.50 bar                |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar         |
| Ürün ailesi                            | SCPSb                   |
| Nozul boyutu                           | 07                      |
| Kontrol Valfi                          | Normalde açık           |

**Performans verileri**

Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]

[WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.04129](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.04129)

Art.-Nr.: 10.02.02.04129

**Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum**

|            | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| SCPSb 07   | 480.00 | 700.00 | 860.00 | 850.00 | 830.00 |
| SCPSb 2-07 | 345.00 | 560.00 | 790.00 | 890.00 | 880.00 |

**Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]**

|            | 0    | 100  | 200  | 300  | 400  | 500  | 600  | 700  | 800   |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| SCPSb 07   | 0.15 | 0.30 | 0.65 | 1.10 | 1.75 | 2.75 | 4.00 | 6.15 | 10.50 |
| SCPSb 2-07 | 0.00 | 0.15 | 0.40 | 0.65 | 1.00 | 1.5  | 2.8  | 4.2  | 7     |

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]**

|            | 0     | 100   | 200   | 300   | 400  | 500  | 600  | 700  | 800  |
|------------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| SCPSb 07   | 16.00 | 12.30 | 10.50 | 8.00  | 6.00 | 3.80 | 1.90 | 1.00 | 0.30 |
| SCPSb 2-07 | 37.20 | 28.10 | 19.90 | 12.50 | 7.50 | 3.90 | 2.00 | 1.00 | 0.30 |

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.02.02.04129](http://www.schmalz.com/10.02.02.04129)**Veri aksesuarları sipariş edin 10.02.02.04129**

| Typ                           | Ürün numarası          |
|-------------------------------|------------------------|
| Egzoz havası seti             | ABL-SET SCPS einstufig |
| Bağlantı kablosu              | ASK B-MIC10 3000 K-2P  |
| Üst şapka ray kelepçesi komp. | HUT-SN-KL 75x18x9 SCPS |
| Montaj seti                   | SET SCPS               |
| Dönüşüm kiti                  | UMR-SET SCPSb          |
| Vakum filtresi (hat içi)      | VFI CN6/4 50           |
| Vakum filtresi (hat içi)      | VFI CN8/6 50           |
| Vakum filtresi (hat içi)      | VFI 6/4 50             |

[WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.04129](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.04129)