


**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nozul çapı	2.0 mm
Elektrik bağlantısı	Erkek bağlantı M12, 5 pol
Koruma tipi IP	IP 65
Maks. vakum	-850 mbar
Hava tüketimi emiş	180.0 l/min
Vakum debisi (maks.)	140.0 l/min
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	4,0 ... 7,0 bar
Kontrol Valfi	Normalde açık
Ejektörün işlevselliği	Dijital hava tasarruf fonksiyonu

SCPi 20 NO RD M12-5

Kompakt ejektör SCPi / SMPi bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).

Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, bağlantı dağıtıcısı, basınçlı hava bağlantı plakası, ejektör körleme plakası, hızlı değiştirme Bağlantısı (Adaptör Hızlı Değiştirme), ejektör test cihazı



Tasarım verileri SCPi 20 NO RD M12-5

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	129.70 mm
Uzunluk L2	112.50 mm
Uzunluk L	118.50 mm
Genişlik B	22.00 mm
Yükseklik H1	131.50 mm
Yükseklik H2	71.50 mm
Yükseklik H	181.50 mm
İç çap d	6.60 mm
Diş G1	G1/4"-F
Diş G2	G3/8"-F

Art.-Nr.: 10.02.02.03357


**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nozul çapı	2.0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	6.0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	8.0 mm
Tahliye derecesi	85.0 %
Ses seviyesi serbest	75.0 dB(A)
Ağırlık	0.560 kg
Maks. hava tüketimi üfleme	200.0 l/min
Hava tüketimi emiş	6.356 cfm
Vakum debisi (maks.)	4.943 cfm
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	58,0 ... 101,5
Çalışma sıcaklığı	0 ... 50 °C
Maks. vakum	-25.100 inHg
Ürün ailesi	SCPi
Kontrol Valfi	Normalde açık


Note: The supply voltage for vacuum switches and solenoid valves is 24V DC Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m




Art.-Nr.: 10.02.02.03357

**Performans verileri**

Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]

**Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum**

	2	3	4	5	6
SCPi / SMPi	350	610	800	890	850



Art.-Nr.: 10.02.02.03357

**Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]**

	0	100	200	300	400	500	600	700	800
SCPi/SMPi 15	0.03	0.07	0.16	0.27	0.42	0.63	0.91	1.37	2.60
SCPi/SMPi 20	0.02	0.04	0.08	0.14	0.22	0.31	0.44	0.66	1.54
SCPi/SMPi 25	0.01	0.02	0.05	0.09	0.14	0.20	0.28	0.42	0.86

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]**

	0	100	200	300	400	500	600	700	800
SCPi 15	75.0	65.4	55.2	46.3	38.3	31.2	23.9	13.5	3.4
SCPi 20	139.0	123.1	106.8	92.5	79.3	65.2	51.9	32.1	8.5
SCPi 25	195.0	176.8	153.6	133.6	112.0	89.3	67.4	39.7	11.7

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.02.03357**Veri aksesuarları sipariş edin 10.02.02.03357**

Typ	Ürün numarası
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-5 5000 K-5P
Distribütör	ASV SM/CPi B-M12-5 3xS-M12-4
Distribütör	ASV SM/CPi B-M12-5 2xS-M12-4
Basınçlı hava bağlantı plakası	GP 2 SMP 15..30/SCP 20..30
Basınçlı hava bağlantı plakası	GP 3 SMP 15..25/SCP 20..25
Basınçlı hava bağlantı plakası	GP 4 SMP 15..20/SCP 20
Basınçlı hava bağlantı plakası	GP 5 SMP 15
Basınçlı hava bağlantı plakası	GP 6 SMP 15
Ejektör körleme plakası	EJEK-PL SMP(i)15..30/SCP(i)20..30
Adaptör Hızlı Değişim	ADP-Q 90.5x22x29.7 SMPi/SCPi
Ejektör test cihazı	EJEK-TEST SMPi/SCPi
Vakumlu kap filtresi	VFT G1/4-IG 100

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.02.02.03357**

Typ	Ürün numarası
Susturucu (küp şeklinde)	SD 111x21x45 SMPi/SCPi

WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.03357

Kompakt ejektör

SCPi 20 NO RD M12-5



Art.-Nr.: 10.02.02.03357



Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.02.02.03357

Typ		Ürün numarası
Aşınmaya maruz kalan parça seti ejektör	VST SMPI/SCPI	10.02.02.99965
Aşınan parça ejektörü seti	VST SCPI-ERW	10.02.02.99963



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.03357