

Art.-Nr.: 10.02.02.03363



技術資料

属性	値
ノズル径	2.5 mm
電気の接続	プラグM12、5ピン
保護タイプ IP	IP 65
最大真空	-850 mbar
エア消費量吸引	290.0 l/min
吸込量（最大）	185.0 l/min
圧力範囲（作動圧） [bar]	4.0 ～ 7.0 bar
電磁弁	ノーマルオープン
運転モード	デジタルエアセービング機能


SMPi 25 NO RD M12-5

コンパクトエジェクタSCPi/SMPiはレディーツーコネクト製品(接続ケーブルなし)として納品されます。

利用可能アクセサリ:接続ケーブル,接続分岐配管具,圧縮エア接続口板、エジェクタマニホールド用メクラプラグ、クイックチェンジ接続(アダプタクイックチェンジ)、エジェクタテスター



Art.-Nr.: 10.02.02.03363



デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L1	129.70 mm
グリッパーの長さ L2	112.50 mm
グリッパーの長さ L	118.50 mm
幅 B	22.00 mm
高さ H1	131.50 mm
高さ H2	71.50 mm
高さ H	181.50 mm
内径 d	6.60 mm
スレッド G1	G1/4"-F
スレッド G2	G3/8-F
グリッパーの長さ L3	67.50 mm
高さ H3	87.50 mm
高さ H4	76.00 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y2	30.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	27.5 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X2	14.0 mm
スレッド G4	M4-F
スレッド G3	M12x1-M

デザインデータ SMPI 25 NO RD M12-5



技術資料

属性	価値
ノズル径	2.5 mm
推奨圧縮エアホース内径	8.0 mm
推奨ホース内径 真空	9.0 mm
到達真空圧	85.0 %
ノイズレベルフリー	78.0 dB(A)
質量	0.560 kg
最大エア消費量 真空破壊	200.0 l/min
エア消費量吸引	10.241 cfm
吸込量 (最大)	11.100 m³/h
圧力範囲 (作動圧) [bar]	4.0 ~ 7.0 bar
作動温度	0 ~ 50 °C
圧力範囲 (作動圧) [psi]	58.0 ~ 101.5
最大吸込量	6.533 cfm
最大真空	-25.100 inHg
製品ファミリー	SMPI
電磁弁	ノーマルオープン


※真空スイッチおよび電磁弁の供給電圧はDC24Vです。※エア消費量は最適作動圧で使用したときの値です。※推奨ホース内径は、ホースの長さが最大2 mの場合の値です。


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.02.02.03363


Art.-Nr.: 10.02.02.03363




テクニカルデータ



各作業圧で実現する真空度



各真空範囲における真空到達時間[s/l]



様々な到達真空圧での吸込量 [l/min]



各作業圧で実現する真空度

	2	3	4	5	6
SCPi / SMPi	350	610	800	890	850



Art.-Nr.: 10.02.02.03363



各真空範囲における真空到達時間[s/l]

	0	100	200	300	400	500	600	700	800
SCPi/SMPI 15	0.03	0.07	0.16	0.27	0.42	0.63	0.91	1.37	2.60
SCPi/SMPI 20	0.02	0.04	0.08	0.14	0.22	0.31	0.44	0.66	1.54
SCPi/SMPI 25	0.01	0.02	0.05	0.09	0.14	0.20	0.28	0.42	0.86



様々な到達真空圧での吸込量 [l/min]

	0	100	200	300	400	500	600	700	800
SMPI 15	75.0	65.4	55.2	46.3	38.3	31.2	23.9	13.5	3.4
SMPI 20	135.0	119.5	103.7	89.8	77.0	63.3	50.4	31.1	8.2
SMPI 25	185.0	167.8	145.8	126.7	106.2	84.7	64.0	37.6	11.1



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.02.02.03363

発注データ アクセサリ 10.02.02.03363

Typ		本数
接続ケーブル	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
分岐配管具	ASV SM/CPi B-M12-5 3xS-M12-4	10.02.02.03372
分岐配管具	ASV SM/CPi B-M12-5 2xS-M12-4	10.02.02.03490
圧縮エア接続口プレート	GP 2 SMP 15..30/SCP 20..30	10.02.02.00917
圧縮エア接続口プレート	GP 3 SMP 15..25/SCP 20..25	10.02.02.00918
圧縮エア接続口プレート	GP 4 SMP 15..20/SCP 20	10.02.02.00919
圧縮エア接続口プレート	GP 5 SMP 15	10.02.02.00920
圧縮エア接続口プレート	GP 6 SMP 15	10.02.02.00921
エジェクタマニホールド用メクラプラグ	EJEK-PL SMP(i)15..30/SCP(i)20..30	10.02.02.00728
アダプタクイックチェンジ式	ADP-Q 90.5x22x29.7 SMPi/SCPi	10.02.02.03463
真空発生器用テスター	EJEK-TEST SMPi/SCPi	10.02.02.03588
真空フィルター	VFT G3/8-IG 80	10.07.01.00122



発注データ スペアパーツ 10.02.02.03363

Typ		本数
サイレンサ付き（キューブ型）	SD 111x21x45 SMPi/SCPi	10.02.02.03381


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.02.02.03363

コンパクトエジェクタ

SMPI 25 NO RD M12-5



Art.-Nr.: 10.02.02.03363



発注データ ウェアパーツ 10.02.02.03363

Typ		本数
部品エジェクター式	VST SMPI/SCPI	10.02.02.99965
部品エジェクター式	VST SMPI-ERW	10.02.02.99964



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.02.02.03363