



Art.-Nr.: 10.02.02.03876



SEAC 10 VE-SH

Ejektör SEAC bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: tutucu (ejektör adaptörü)



Tasarım verileri SEAC 10 VE-SH

Teknik veriler

Attribute	Value
Nozul çapı	1.0 mm
Ek fonksiyon ejektörü	Elektrikli vakum anahtarı / Davlumbaz Koruma
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	4,0 ... 6,0 bar

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	77.00 mm
Uzunluk L	46.00 mm
Genişlik B1	34.60 mm
Genişlik B	31.00 mm
Yükseklik H1	27.50 mm
Yükseklik H2	42.50 mm
Yükseklik H	21.50 mm
Dış çap D	27.00 mm
İç çap d	7.50 mm
Dış G1	G1/8"-F



Art.-Nr.: 10.02.02.03876


**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nozul çapı	1.0 mm
Tahliye derecesi	85.0 %
Ağırlık	157.0 g
Maks. hava tüketimi üfleme	60.0 l/min
Hava tüketimi üfleme	2.118 cfm
Hava tüketimi emiş	1.836 cfm
Vakum debisi (maks.)	1.235 cfm
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	58,0 ... 87,0
Çalışma sıcaklığı	0 ... 60 °C
Maks. vakum	25.100 inHg
Ürün ailesi	SEAC


Note: Air consumption: At optimal operating pressure (4,5 bar)

WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.03876


Art.-Nr.: 10.02.02.03876

**Performans verileri**

Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]

**Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum**

	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5
SEAC 10	541.02	650.93	779.86	862.56	883.67	879.82	874.87	870.55	865.00

**Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]**

	50	100	200	300	400	500	600	700	800
SEAC 10	0.09	0.16	0.34	0.59	0.96	1.42	2.03	3.30	7.36



Art.-Nr.: 10.02.02.03876



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]

	0	50	100	200	300	400	500	600	700	800
SAEC 10	35	32	30	27	23.5	18	12	8	4.5	2



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.02.03876



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.03876