



SCPMc 05 S01 NO M8-6 PNP AAQ

Datos técnicos

Vacuestato para la tipo de construcción	Conmutación PNP
Conexión eléctrica	Conector M8, 6 polar
Modelo de protección IP	IP 40
Tamaño de tobera	0,5 mm
Vacío máx.	870 mbar
Nivel acústico libre	66,0 dB(A)
Consumo de aire aspiración	9,0 l/min
Capacidad de aspiración (máx.)	7,5 l/min
Conexión	Tubo flex. D4(1)-D4(2)
Margen de presión (presión operativa) [bar]	3,5 ... 6,0 bar
Válvula de mando	Abierta sin corriente


El eyector compacto SCPM se suministra como producto listo para su conexión (cables no incluidos).

Repuestos disponibles: silenciador, elemento de filtro

Accesorios disponibles: cable de conexión, clavija de conexión



Art.-Nr.: 10.02.02.05740



Datos de diseño

Longitud L1	95,30 mm
Longitud L2	11,40 mm
Longitud L	76,50 mm
Anchura B1	12,50 mm
Anchura B	12,00 mm
Altura H1	73,90 mm
Altura H2	24,95 mm
Altura H	65,30 mm
Diámetro exterior D	9,00 mm
Diámetro interior d1	4,2 mm
d2	4,2 mm
Longitud L3	20,50 mm
Altura H3	7,50 mm
Altura H4	30,00 mm
Cuadrícula de orificios X1	36,0 mm
Tamaño del orificio d4	4,3 mm
Altura H5	7,50 mm
Altura H6	17,50 mm
Rosca G3	M8x1-MA

Datos de diseño SCPMc 05 S01 NO M8-6 PNP AAQ



Datos técnicos


Vacuestato para la tipo de construcción	Conmutación PNP
Válvula de mando	NO
Tamaño de tobera	0,5 mm
Diámetro interior del tubo flexible recomendado para aire comprimido	2,0 mm
Diámetro interior del tubo flexible recomendado para vacío	2,0 mm
Grado de evacuación	87,0 %
Vacío máx.	870 mbar
Peso	84,00 g
Consumo máx. de aire soplado	10,0 l/min
Consumo de aire aspiración	9,0 l/min
Capacidad de aspiración (máx.)	7,5 l/min
Presión operativa óptima	4,00 bar
Margen de presión (presión operativa) [bar]	3,5 ... 6,0 bar
Temperatura de uso	0 ... 50 °C
Familia de productos	SCPMc
Conexión eléctrica	M8-6
Código del configurador	AAQ


WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.05740


Art.-Nr.: 10.02.02.05740




Datos de rendimiento



Vacío ejecutable a distintas presiones operativas



Tiempos de evacuación para distintos rangos de vacío [s/l]



Capacidad de aspiración con distintos grados de evacuación [l/min]



Vacío ejecutable a distintas presiones operativas

Typ	2	2.5	3.0	3.5	4	4.5	5	5.5	6
SCPM 03/05/07	416	512	711	866	880	875	860	850	845
SCPM 10	350	416	512	725	866	880	870	860	850
SCPM 12	330	460	610	740	850	922	930	927	925



Art.-Nr.: 10.02.02.05740



Tiempos de evacuación para distintos rangos de vacío [s/l]

Typ	0	100	200	300	400	500	600	700	800
SCPM 03	0.00	1.60	3.20	5.60	7.90	11.10	15.00	24.00	48.00
SCPM 05	0.00	0.76	1.51	2.65	3.78	5.29	8.00	14.00	26.60
SCPM 07	0.00	0.42	0.84	1.47	2.10	2.94	5.00	8.40	14.00
SCPM 10	0.00	0.20	0.40	0.70	1.00	1.40	2.30	4.00	8.00
SCPM 12	0.00	0.18	0.38	0.60	0.90	1.10	2.00	3.10	4.40



Capacidad de aspiración con distintos grados de evacuación [l/min]

Typ	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900
SCPM 03	2.5	2.0	1.7	1.4	1.2	0.9	0.7	0.5	0.2	0.0
SCPM 05	6.5	5.6	4.5	3.6	2.7	2.0	1.4	1.0	0.5	0.0
SCPM 07	15.0	12.0	10.0	8.0	6.0	4.5	3.3	2.0	1.0	0.0
SCPM 10	28.0	24.0	21.0	18.0	14.5	11.0	7.0	4.2	2.0	0.0
SCPM 12	30.0	26.0	23.0	20.5	17.8	13.5	10.5	7.30	3.70	0.00



Datos de pedido accesorios 10.02.02.05740

Typ	Número de artículo
Cable de conexión	ASK WB-M8-6 2000 K-6P
Cable de conexión	ASK WB-M8-6 2000 S-M12-5
Cable de conexión	ASK B-M8-6 5000 K-6P
Distribuidor de conexiones	ASV SCPMi B-M8-6 2xS-M12-4
Silenciador (redondo)	SD 10.5x31.7 SCPM
Sistema del aire de extractor	ABL-SET SCPMi/c/b
Kit de fijación	SET SCPM MOUNT1
Ángulo de fijación	BEF-WIN 15x50x36.1 1.5 SCPM
Enchufe rápido recto	STV-GE M5-AG 4
Enchufe rápido recto	STV-GE M7-AG 6
Adaptador de rosca (mont)	ADP-G M7-IG 10.8x7.9 SCPMi/c/b
Adaptador de rosca (mont)	ADP-G M5-IG 10.5x8.6 SCPMi/c/b



Datos de pedido piezas de recambio 10.02.02.05740

Typ	Número de artículo
Dispositivo silenciador (redondo)	SD-EINS 6.4x21.8 SCPMi/c/b


WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.05740