

Art.-Nr.: 10.02.02.06223




SCPMi EV S09 NO M8-6 B3R

La mini-vanne compacte SCPM EV est livrée en tant que produit prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).

Accessoires disponibles : câble de raccordement, fiche de raccordement

## Données techniques

| Attribut                                      | Valeur                      |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Connexion électrique                          | Connecteur M8, 6 pôles      |
| Type de protection IP                         | IP 40                       |
| Capacité d'aspiration (max.)                  | 33,0 l/min                  |
| Connexion                                     | Flexible D6(1A)-D4(1)-D6(2) |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | 4,0 ... 6,0 bar             |
| Vanne de commande                             | Sans courant, ouvert        |



Données de construction SCPMi EV S09 NO M8-6 B3R

## Données de construction

| Attribut              | Valeur   |
|-----------------------|----------|
| Longueur L1           | 99,50 mm |
| Longueur L2           | 11,40 mm |
| Longueur L            | 76,50 mm |
| Largeur B1            | 12,50 mm |
| Largeur B             | 12,00 mm |
| Hauteur H1            | 73,80 mm |
| Hauteur H2            | 25,00 mm |
| Hauteur H             | 65,50 mm |
| Diamètre intérieur d1 | 4,2 mm   |
| d2                    | 6,2 mm   |



Art.-Nr.: 10.02.02.06223

**Données techniques**

| Attribut                                      | Valeur                      |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Vanne de commande                             | Sans courant, ouvert        |
| Connexion électrique                          | Connecteur M8, 6 pôles      |
| Poids propre                                  | 89,0 g                      |
| Consommation d'air max. soufflée              | 10,0 l/min                  |
| Capacité d'aspiration (max.)                  | 33,0 l/min                  |
| Pression de service optimale                  | 4,50 bar                    |
| Connexion                                     | Flexible D6(1A)-D4(1)-D6(2) |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | 4,0 ... 6,0 bar             |
| Température de travail                        | 0 ... 50 °C                 |
| Taille de buse                                | EV                          |

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.02.02.06223](http://www.schmalz.com/10.02.02.06223)

**Données de commande des accessoires 10.02.02.06223**

| Typ                          |                                | num            |
|------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Câble de raccordement        | ASK WB-M8-6 2000 K-6P          | 21.04.05.00488 |
| Câble de raccordement        | ASK WB-M8-6 2000 S-M12-5       | 21.04.05.00489 |
| Câble de raccordement        | ASK B-M8-6 5000 K-6P           | 21.04.05.00255 |
| Répartiteur de branchement   | ASV SCPMi B-M8-6 2xS-M12-4     | 10.02.02.05602 |
| Ensemble d'air d'échappement | ABL-SET SCPMi/c/b              | 10.02.02.06080 |
| Raccord rapide droit         | STV-GE M5-AG 4                 | 10.08.02.00468 |
| Raccord rapide droit         | STV-GE M7-AG 6                 | 10.08.02.00469 |
| Jeu de pièces de fixation    | SET SCPM MOUNT1                | 10.02.02.05805 |
| Cadre d'installation         | BEF-WIN 15x50x36.1 1.5 SCPM    | 10.02.02.05824 |
| Adaptateur fileté (mont)     | ADP-G M5-IG 10.8x6 SCPMi/c/b   | 10.02.02.05778 |
| Adaptateur fileté (mont)     | ADP-G M7-IG 10.8x7.9 SCPMi/c/b | 10.02.02.05522 |


[WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.06223](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.06223)