

Art.-Nr.: 10.02.02.04827




SCPSb 10 S04 NC VD

Dati tecnici

Vuoto max.	-850 mbar
Consumo d'aria in aspirazione	46,0 l/min
Capacità di aspirazione (max.)	36,0 l/min
Connessione	Tubo fless. D6(1)-D6(2)
Diametro nominale	10
Valvola di controllo	Chiuso senza corrente
Funzione dell'eiettore	vacuostato digitale

L'eiettore compatto SCPSb viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).

Accessori disponibili: cavo di connessione, fissaggio per barra DIN, filtro per vuoto, piastra di raccordo aria compressa, kit pezzi di fissaggio, unità aria di scarico



Dati di costruzione SCPSb 10 S04 NC VD

Dati di costruzione

Lunghezza L1	102,50 mm
Larghezza B1	18,60 mm
Altezza H1	146,00 mm
Diametro interno d1	6,0 mm
d2	6,0 mm
Diametro interno d	4,40 mm
Misura del foro d3	2,6 mm
Lunghezza L3	22,00 mm
Griglia forata Y1	12,0 mm
Griglia forata Y2	12,0 mm
Griglia forata X1	36,9 mm
Griglia forata X2	16,0 mm


Art.-Nr.: 10.02.02.04827

**Dati tecnici**


Tipo di protezione IP	IP 40 (con connettore)
Grado di evacuazione	85,0 %
Peso	0,165 kg
Consumo d'aria massimo da soffiare	120,0 l/min
Consumo d'aria da soffiare	7,200 m ³ /h
Capacità di aspirazione (max.)	2,210 m ³ /h
Pressione di esercizio ottimale	4,50 bar
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
Famiglia di prodotti	SCPSb
Diametro nominale	10
Valvola di controllo	Chiuso senza corrente
Funzione dell'eiettore	vacuostato digitale




Art.-Nr.: 10.02.02.04827

**Dati sulle prestazioni**

Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio



Tempi di evacuazione per diversi intervalli di vuoto [s/l]



Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione [l/min]

**Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio**

	2	3	4	5	6
SCPSb 10	470	700	850	830	815
SCPSb 2-09	420	640	820	875	850



Art.-Nr.: 10.02.02.04827

**Tempi di evacuazione per diversi intervalli di vuoto [s/l]**

	0	100	200	300	400	500	600	700	800
SCPSb 10	0.05	0.15	0.3	0.5	0.8	1.2	1.75	2.8	5.5
SCPSb 2-09	0.0	0.0	0.00	0.2	0.45	0.85	1.45	2.5	5.0

**Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione [l/min]**

	0	100	200	300	400	500	600	700	800
SCPSb 10	36.1	29.5	25.7	20.8	16.9	13	8.1	3.4	0.5
SCPSb 2-09	49.6	42.1	34.4	24.7	17	11.4	7.2	3.3	0.5

**Dati di ordinazione accessori 10.02.02.04827**

Typ		Numero articolo
Unità aria di scarico	ABL-SET SCPS einstufig	10.02.02.04216
Cavo di connessione	ASK B-MIC10 3000 K-2P	21.04.06.00086
Cavo di connessione	ASK B-M8-4 5000 K-4P	10.06.02.00031
Top-hat rail morsetto comp.	HUT-SN-KL 75x18x9 SCPS	10.02.02.04149
Kit pezzi di fissaggio	SET SCPS	10.02.02.04343
Filtro tazze a vuoto	VFT G1/8-IG 80	10.07.01.00116
Filtro per vuoto (inline)	VFI CN8/6 50	10.07.01.00245
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 8-6 PU MI-TR	10.07.09.00003

