



SCPMt 10 6/4 NC E1U

## Datos técnicos

Atributo	Valor
Conexión eléctrica	Perno plano
Modelo de protección IP	IP 54
Vacío máx.	870 mbar
Consumo de aire aspiración	58,0 l/min
Capacidad de aspiración (máx.)	28,0 l/min
Conexión	6/4
Válvula de mando	Cerrado sin corriente

Datos de diseño SCPMt 10 6/4 NC E1U

## Datos de diseño

Atributo	Valor
----------	-------

## Datos técnicos

Atributo	Valor
Consumo de aire aspiración	58,0 l/min
Capacidad de aspiración (máx.)	28,0 l/min

## Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.02.02.06946](http://www.schmalz.com/10.02.02.06946)