

Art.-Nr.: 10.02.02.07045



## Dati tecnici

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Eiettori compatti di forma | SA                    |
| Vacuostato in costruzione  | Interruttore PNP      |
| Collegamento elettrico     | Connettore M12, 5 pol |
| Misura                     | 150,00                |
| Filettatura G1             | NPT3/8"-IG            |
| Filettatura G2             | NPT1-IG               |
| Forma                      | Vuoto elevato         |
| Valvola di controllo       | Chiuso senza corrente |


SCPLc 150 HV NPT SA NC PNP E2Q

L'eiettores compatto SCPLb / SCPLc, disponibile in vari livelli di configurazione, viene fornito come prodotto finito per la connessione.

Pezzi di ricambio disponibili: silenziatore, ugello SEP, filtro con chiusura

Accessori disponibili: kit di retrofitting, staffa di fissaggio, tubo flessibile a vuoto, manicotto per tubo flessibile, cavo di connessione, controllo del vuoto, silenziatore, condotto collettivo dell'aria di scarico

Art.-Nr.: 10.02.02.07045

**Dati di costruzione**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Lunghezza L1       | 297,00 mm  |
| Lunghezza L2       | 54,50 mm   |
| Lunghezza L        | 153,50 mm  |
| Larghezza B2       | 13,80 mm   |
| Larghezza B        | 129,60 mm  |
| Altezza H1         | 74,00 mm   |
| Altezza H          | 72,00 mm   |
| Diametro interno d | 5,50 mm    |
| Filettatura G1     | NPT3/8"-IG |
| Filettatura G2     | NPT1-IG    |
| Lunghezza L4       | 113,50 mm  |
| Larghezza B3       | 34,00 mm   |
| Griglia forata Y1  | 62,0 mm    |
| Griglia forata Y2  | 60,0 mm    |
| Griglia forata X1  | 73,5 mm    |
| Griglia forata X2  | 124,5 mm   |
| Lunghezza L5       | 13,50 mm   |
| Filettatura G3     | M4-IG      |
| Filettatura G5     | M12x1-AG   |


Dati di costruzione SCPLc 150 HV NPT SA NC PNP E2Q

**Dati tecnici**


|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| Tipo di protezione IP                             | IP 54           |
| Vuoto max.                                        | 900 mbar        |
| Livello di pressione acustica aspirazione         | 66,0 dB(A)      |
| Livello di pressione acustica libero              | 73,0 dB(A)      |
| Peso                                              | 1.670,00 g      |
| Consumo d'aria massimo da soffiare                | 124,0 l/min     |
| Consumo d'aria da soffiare                        | 7,400 m³/h      |
| Consumo d'aria in aspirazione                     | 32,700 m³/h     |
| Capacità di aspirazione (max.)                    | 68,400 m³/h     |
| Misura                                            | 150,00          |
| Pressione di esercizio ottimale                   | 5,50 bar        |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Temperatura d'intervento                          | 0 ... 55 °C     |




Art.-Nr.: 10.02.02.07045

**Dati sulle prestazioni**

Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio



Tempi di evacuazione per diversi intervalli di vuoto [s/l]



Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione [l/min]

**Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio**

|      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| SCPL | 350.00 | 600.00 | 900.00 | 910.00 | 911.00 |



Art.-Nr.: 10.02.02.07045

**Tempi di evacuazione per diversi intervalli di vuoto [s/l]**

|             | 0 | 100  | 200  | 300  | 400  | 500  | 600  | 700  | 800  |
|-------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| SCPL 50 HV  | - | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.19 | 0.32 | 0.54 | 0.84 | 1.38 |
| SCPL 100 HV | - | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.15 | 0.22 | 0.35 |
| SCPL 150 HV | - | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.15 | 0.25 |

**Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione [l/min]**

|             | 0    | 50  | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
|-------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| SCPL 50 HV  | 510  | 400 | 300 | 230 | 190 | 120 | 70  | 55  | 35  | 15  |
| SCPL 100 HV | 870  | 650 | 520 | 450 | 350 | 220 | 135 | 110 | 75  | 35  |
| SCPL 150 HV | 1140 | 850 | 720 | 635 | 475 | 265 | 205 | 160 | 110 | 40  |

**Dati di ordinazione accessori 10.02.02.07045**

| Typ                          |                            | Numero articolo |
|------------------------------|----------------------------|-----------------|
| Cavo di connessione          | ASK B-M12-5 5000 K-5P      | 21.04.05.00080  |
| Cavo di connessione          | ASK B-M12-5 1000 S-M12-5   | 21.04.05.00158  |
| Cavo di connessione          | ASK B-M12-5 2000 S-M12-5   | 21.04.05.00211  |
| Angolare di fissaggio (mont) | BEF-WIN 72x25x77 SBPL/SCPL | 10.02.01.01705  |
| Unità aria di scarico        | ABL-SET SBPL/SCPL M        | 10.02.01.01939  |
| Bocchetta                    | ST 32 AL-EL                | 10.02.01.01681  |
| Filtro della polvere         | STF G1-1/4-IG N            | 10.07.01.00008  |

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.02.02.07045**

| Typ                              |                                   | Numero articolo |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Module di eiettore               | SEP HV 3 16 22                    | 10.02.01.01397  |
| Kit pezzi di ricambio            | ERS SEP-22 6xRUE-KLAP             | 10.02.01.01450  |
| Pezzi di ricambio (Eiettore)     | ERS VENT SCPLb/c                  | 10.02.02.07698  |
| Dispositivo silen. (quadr.-mont) | SD 102x71x33 SBPL/SCPL            | 10.02.01.01585  |
| Bordi di tenuta                  | DI-RA 112.5x34.8 NBR-55 SBPL/SCPL | 10.02.01.01541  |
| O-Ring                           | O-RING 10x2.5 NBR-70              | 10.07.08.00002  |
| Filtro tondo                     | SIEB 36.2x0.2 A2 400 0.4/0.22     | 10.02.02.07119  |

