

Art.-Nr.: 10.02.02.05738



SCPMc 03 S01 NO M8-6 PNP AAN


Datos técnicos

Atributo	Valor
Vacuestato para la tipo de construcción	Conmutación PNP
Conexión eléctrica	Conector M8, 6 polar
Modelo de protección IP	IP 40
Tamaño de tobera	0,3 mm
Vacío máx.	870 mbar
Nivel acústico libre	51,0 dB(A)
Consumo de aire aspiración	3,5 l/min
Capacidad de aspiración (máx.)	2,2 l/min
Conexión	Tubo flex. D4(1)-D4(2)
Válvula de mando	Abierta sin corriente

El eyector compacto SCPM se suministra como producto listo para su conexión (cables no incluidos).

Repuestos disponibles: silenciador, elemento de filtro

Accesorios disponibles: cable de conexión, clavija de conexión



Datos de diseño SCPMc 03 S01 NO M8-6 PNP AAN

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	95,30 mm
Longitud L2	11,40 mm
Longitud L	76,50 mm
Anchura B1	12,50 mm
Anchura B	12,00 mm
Altura H1	73,90 mm
Altura H2	24,95 mm
Altura H	65,30 mm
Diámetro interior d1	4,2 mm
d2	4,2 mm



Art.-Nr.: 10.02.02.05738



Datos técnicos

Atributo	Valor
Válvula de mando	NO
Diámetro interior del tubo flexible recomendado para aire comprimido	2,0 mm
Diámetro interior del tubo flexible recomendado para vacío	2,0 mm
Grado de evacuación	87,0 %
Vacío máx.	25,691 inHg
Peso	84,00 g
Consumo máx. de aire soplado	10,0 l/min
Consumo de aire aspiración	0,123 cfm
Capacidad de aspiración (máx.)	2,2 l/min
Margen de presión (presión operativa) [bar]	2,0 ... 6,0 bar
Temperatura de uso	0 ... 50 °C
Capacidad de aspiración máx.	0,077 cfm
Tamaño de tobera	03
Conexión eléctrica	M8-6




WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.05738


Art.-Nr.: 10.02.02.05738




Datos de rendimiento



Vacío ejecutable a distintas presiones operativas



Tiempos de evacuación para distintos rangos de vacío [s/l]



Capacidad de aspiración con distintos grados de evacuación [l/min]



Vacío ejecutable a distintas presiones operativas

Typ	2	2.5	3.0	3.5	4	4.5	5	5.5	6
SCPM 03/05/07	416	512	711	866	880	875	860	850	845
SCPM 10	350	416	512	725	866	880	870	860	850
SCPM 12	330	460	610	740	850	922	930	927	925



Art.-Nr.: 10.02.02.05738

**Tiempos de evacuación para distintos rangos de vacío [s/l]**

Typ	0	100	200	300	400	500	600	700	800
SCPM 03	0.00	1.60	3.20	5.60	7.90	11.10	15.00	24.00	48.00
SCPM 05	0.00	0.76	1.51	2.65	3.78	5.29	8.00	14.00	26.60
SCPM 07	0.00	0.42	0.84	1.47	2.10	2.94	5.00	8.40	14.00
SCPM 10	0.00	0.20	0.40	0.70	1.00	1.40	2.30	4.00	8.00
SCPM 12	0.00	0.18	0.38	0.60	0.90	1.10	2.00	3.10	4.40

**Capacidad de aspiración con distintos grados de evacuación [l/min]**

Typ	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900
SCPM 03	2.5	2.0	1.7	1.4	1.2	0.9	0.7	0.5	0.2	0.0
SCPM 05	6.5	5.6	4.5	3.6	2.7	2.0	1.4	1.0	0.5	0.0
SCPM 07	15.0	12.0	10.0	8.0	6.0	4.5	3.3	2.0	1.0	0.0
SCPM 10	28.0	24.0	21.0	18.0	14.5	11.0	7.0	4.2	2.0	0.0
SCPM 12	30.0	26.0	23.0	20.5	17.8	13.5	10.5	7.30	3.70	0.00

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.02.02.05738

**Datos de pedido accesorios 10.02.02.05738**

Typ		Número de artículo
Cable de conexión	ASK WB-M8-6 2000 K-6P	21.04.05.00488
Cable de conexión	ASK WB-M8-6 2000 S-M12-5	21.04.05.00489
Cable de conexión	ASK B-M8-6 5000 K-6P	21.04.05.00255
Distribuidor de conexiones	ASV SCPMi B-M8-6 2xS-M12-4	10.02.02.05602
Silenciador (redondo)	SD 10.5x31.7 SCPM	10.02.02.05807
Sistema del aire de extractor	ABL-SET SCPMi/c/b	10.02.02.06080
Kit de fijación	SET SCPM MOUNT1	10.02.02.05805
Ángulo de fijación	BEF-WIN 15x50x36.1 1.5 SCPM	10.02.02.05824
Enchufe rápido recto	STV-GE M5-AG 4	10.08.02.00468
Enchufe rápido recto	STV-GE M7-AG 6	10.08.02.00469
Adaptador de rosca (mont)	ADP-G M5-IG 10.8x6 SCPMi/c/b	10.02.02.05778
Adaptador de rosca (mont)	ADP-G M5-IG 10.5x8.6 SCPMi/c/b	10.02.02.05643


WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.05738

Eyector compacto mini

SCPMc 03 S01 NO M8-6 PNP AAN



Art.-Nr.: 10.02.02.05738



Datos de pedido piezas de recambio 10.02.02.05738

Typ		Número de artículo
Dispositivo silenciador (redondo)	SD-EINS 6.4x21.8 SCPMi/c/b	10.02.02.05403



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.05738