

Art.-Nr.: 10.02.02.07221



技術資料

属性	価値
構築真空スイッチ	PNPスイッチング
ノズルサイズ	0.3 mm
最大真空	870 mbar
ノイズレベルフリー	51.0 dB(A)
エア消費量吸引	3.5 l/min
吸込量 (最大)	2.2 l/min
電磁弁	ノーマルオープン

SCPMc 03 S01 NO JST-5 PNP


コンパクトエジェクタ SCPMは、すぐに接続可能な製品として納品されます。（電気接続ケーブルは別途お求めください）

スペアパーツ: サイレンサ、フィルターエレメント

アクセサリ: 電気接続ケーブル、コネクタ



Art.-Nr.: 10.02.02.07221



デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L1	95.30 mm
グリッパーの長さ L2	11.40 mm
グリッパーの長さ L	76.50 mm
幅 B1	12.50 mm
幅 B	12.00 mm
高さ H1	66.00 mm
高さ H2	24.95 mm
高さ H	65.30 mm
外径 D	9.00 mm
内径 d1	4.2 mm
d2	4.2 mm
グリッパーの長さ L3	20.50 mm
高さ H3	7.50 mm
高さ H4	30.00 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	36.0 mm
エジェクタ用真空カートリッジのサイズ d4	4.3 mm
高さ H5	7.50 mm
高さ H6	17.50 mm

デザインデータ SCPMc 03 S01 NO JST-5 PNP



技術資料

属性	価値
構築真空スイッチ	PNPスイッチング
電磁弁	NO
ノズルサイズ	0.3 mm
推奨圧縮エアホース内径	2.0 mm
推奨ホース内径 真空	2.0 mm
到達真空圧	87.0 %
最大真空	870 mbar
質量	84.00 g
最大エア消費量 真空破壊	10.0 l/min
エア消費量吸引	3.5 l/min
吸込量 (最大)	2.2 l/min
最適作動圧	4.00 bar
製品ファミリー	SCPMc
電気の接続	JST-5


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.02.02.07221

Art.-Nr.: 10.02.02.07221



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.02.02.07221



発注データ アクセサリ 10.02.02.07221

Typ		本数
接続ケーブル	ASK JST-5 2000 K-5P	21.04.05.00779
サイレンサ付き（円形）	SD 10.5x31.7 SCPM	10.02.02.05807
排気ユニット	ABL-SET SCPMi/c/b	10.02.02.06080
取付けセット	SET SCPM MOUNT1	10.02.02.05805
取付け用ブラケット	BEF-WIN 15x50x36.1 1.5 SCPM	10.02.02.05824
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE M5-AG 4	10.08.02.00468
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE M7-AG 6	10.08.02.00469
ネジ接続アダプタ (inst)	ADP-G M7-IG 10.8x7.9 SCPMi/c/b	10.02.02.05522
ネジ接続アダプタ (inst)	ADP-G M5-IG 10.5x8.6 SCPMi/c/b	10.02.02.05643