

Art.-Nr.: 10.02.02.07393



SCPSb BY 2-14 G02 NC


コンパクトエジェクタ SCPSbは、すぐに接続可能な製品として納品されます。（電気接続ケーブルは別途お求めください）

アクセサリ: 電気接続ケーブル、DINレール取付セット、真空フィルター、マニホールド、外部排気用ポート

技術資料

属性	価値
最大真空	-850 mbar
エア消費量吸引	82.0 l/min
吸込量（最大）	71.5 l/min
デザイン	バッテリー
ノズルサイズ	2-14
電磁弁	ノーマルクローズ

デザインデータ




属性	価値
グリッパーの長さ L1	105.80 mm
幅B1	18.60 mm
高さ H1	97.00 mm
内径d	4.40 mm
スレッドG1	G1/8"-F
エジェクタ用真空カートリッジのサイズ d3	2.6 mm
グリッパーの長さ L3	22.00 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	12.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y2	12.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	36.9 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X2	16.0 mm

デザインデータ SCPSb BY 2-14 G02 NC



Art.-Nr.: 10.02.02.07393



技術資料

属性	価値
到達真空圧	85.0 %
質量	0.195 kg
最大エア消費量 真空破壊	120.0 l/min
エア消費量真空破壊	7.200 m³/h
吸込量 (最大)	4.400 m³/h
最適作動圧	4.50 bar
デザイン	バッテリー
製品ファミリー	SCPSb
ノズルサイズ	2-14
電磁弁	ノーマルクローズ



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.02.02.07393



発注データ アクセサリ 10.02.02.07393

Typ		本数
接続ケーブル	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
接続ケーブル	ASK B-M12-5 1000 S-M12-5	21.04.05.00158
接続ケーブル	ASK B-M12-5 2000 S-M12-5	21.04.05.00211
分岐配管具	ASV 5M/CPi B-M12-5 2xS-M12-4	10.02.02.03490
トップハットレールクランプ。	HUT-SN-KL 75x18x9 SCPS	10.02.02.04149
排気ユニット	ABL-SET SCPS zweistufig	10.02.02.04667
圧縮エア接続口プレート	GP 3 SCPS 07..15 G2	10.02.02.04884
圧縮エア接続口プレート	GP 4 SCPS 07..15 G2	10.02.02.04338
圧縮エア接続口プレート	GP 5 SCPS 07..15 G2	10.02.02.04858
圧縮エア接続口プレート	GP 6 SCPS 07..15 G2	10.02.02.04837
圧縮エア接続口プレート	GP 8 SCPS 07..15 G2	10.02.02.04937
取付けセット	SET SCPS	10.02.02.04343
インラインフィルター	VFI CN8/6 50	10.07.01.00245



発注データ スペアパーツ 10.02.02.07393

Typ		本数
サイレンサー付き (円形)	SD-EINS 15x16.5 SD	10.02.02.04141
ふるい、円形	SIEB 11x2 X-5 0.415/0.22	10.02.02.04404
部品エジェクター式	VST SCPS-zw-stuf-SD	10.02.02.04738


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.02.02.07393