




SCPSc BY 2-14 G02 NC M12-5 PNP

Teknik veriler

Attribute	Value
İnşaat vakum anahtarı	PNP anahtarlama
Elektrik bağlantısı	Male connect M12, 5 pol
Koruma tipi IP	IP 65 (with plug)
Maks. vakum	-850 mbar
Hava tüketimi emiş	82,0 l/min
Vakum debisi (maks.)	71,5 l/min
Bağlantı	G 1/8" (1)-G 1/8" (2)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3.0 ... 6.0 bar
Şekil	Akü
Nozul boyutu	2-14
Kontrol Valfi	Normalde kapalı
Çalışma modu	Dijital hava tasarruf fonksiyonu

Kompakt ejektör SCPS / SCPSc / SCPSi bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).

Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, dağıtıcı, DIN ray montajı, filtre, basınçlı hava bağlantı plakası, montaj seti, atık hava seti



Tasarım verileri SCPSc BY 2-14 G02 NC M12-5 PNP

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	106,00 mm
Genişlik B1	18,60 mm
Yükseklik H1	99,00 mm
İç çap d	4,40 mm
Diş G1	G 1/8" -F
Diş G2	G 1/8" -F
Delik boyutu d3	2,6 mm
Uzunluk L3	22,00 mm
Delik aralığı Y1	12,0 mm
Delik aralığı Y2	12,0 mm
Delik aralığı X1	36,9 mm
Delik aralığı X2	16,0 mm
Diş G3	M12x1-M

Art.-Nr.: 10.02.02.07396

**Teknik veriler**


Attribute	Value
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	4,0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	6,0 mm
Tahliye derecesi	85,0 %
Ses seviyesi emiş	70,0 dB(A)
Ses seviyesi serbest	75,0 dB(A)
Ağırlık	0,195 kg
Maks. hava tüketimi üfleme	120,0 l/min
Hava tüketimi üfleme	4,237 cfm
Hava tüketimi emiş	2,895 cfm
Vakum debisi (maks.)	2,524 cfm
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3.0 ... 6.0 bar
Çalışma sıcaklığı	0 ... 50 °C
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [psi]	43.5 ... 87.0
Maks. vakum	-25,100 inHg
Şekil	Akü
Ürün ailesi	SCPSc
Nozul boyutu	2-14
Kontrol Valfi	Normalde kapalı




Art.-Nr.: 10.02.02.07396




Performans verileri



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]



Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]

	0	100	200	300	400	500	600	700	800
SCPS/SCPSc/SCPSi 15	-	0.07	0.15	0.25	0.4	0.6	0.9	1.3	2.3
SCPS/SCPSc/SCPSi 2-14	-	-	-	0.1	0.2	0.35	0.65	1.2	2.3



Art.-Nr.: 10.02.02.07396

**Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum**

	2	3	4	5	6
SCPSc/SCPSc/SCPSc 15	450	660	870	880	865
SCPSc/SCPSc/SCPSc 2-14	390	590	800	890	880

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]**

	0	100	200	300	400	500	600	700	800
SCPSc/SCPSc/SCPSc 15	65.5	57.1	47.4	39.3	32	25.3	17	8.8	1.5
SCPSc/SCPSc/SCPSc 2-14	71.8	61.4	52.5	42.2	31.9	23.5	15.3	8.5	1.2

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.02.07396**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.02.02.07396**

Typ		Ürün numarası
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-5 1000 S-M12-5	21.04.05.00158
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-5 2000 S-M12-5	21.04.05.00211
Distribütör	ASV SM/CPi B-M12-5 2xS-M12-4	10.02.02.03490
Üst şapka ray bağlama komp.	HUT-SN-KL 75x18x9 SCPSc	10.02.02.04149
Egzoz havası seti	ABL-SET SCPSc zweistufig	10.02.02.04667
Basınçlı hava bağlantı plakası	GP 3 SCPSc 07..15 G2	10.02.02.04884
Basınçlı hava bağlantı plakası	GP 4 SCPSc 07..15 G2	10.02.02.04338
Basınçlı hava bağlantı plakası	GP 5 SCPSc 07..15 G2	10.02.02.04858
Basınçlı hava bağlantı plakası	GP 6 SCPSc 07..15 G2	10.02.02.04837
Basınçlı hava bağlantı plakası	GP 8 SCPSc 07..15 G2	10.02.02.04937
Montaj seti	SET SCPSc	10.02.02.04343
Vakum filtresi (hat içi)	VFI CN8/6 50	10.07.01.00245



Kompakt tip ejektör

SCPSc BY 2-14 G02 NC M12-5 PNP



Art.-Nr.: 10.02.02.07396



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.02.02.07396

Typ		Ürün numarası
Susturucu ek parçası (yuvarlak)	SD-EINS 15x16.5 SD	10.02.02.04141
Elek, yuvarlak	SIEB 11x2 X-5 0.415/0.22	10.02.02.04404
Aşınan ejektör seti	VST SCPSc-zw-stuf-SD	10.02.02.04738



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.07396