




SCPSi-L HV 3-16 NO M12-5

Dati tecnici

Attributo	Valore
Collegamento elettrico	M12-5
Tipo di protezione IP	IP 65 (con connettore)
Diametro nominale	3-16
Livello di pressione acustica libero	80,0 dB(A)
Consumo d'aria in aspirazione	102,0 l/min
Capacità di aspirazione (max.)	227,0 l/min
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	4,0 ... 6,0 bar
Forma	Vuoto elevato
Valvola di controllo	Aperto senza corrente

L'eiettore compatto SCPS-L / SCPSc-L / SCPSi-L viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di collegamento).

Accessori disponibili: cavo di collegamento, ugello multistadio, silenziatore, filtro



Dati di costruzione SCPSi-L HV 3-16 NO M12-5


Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	230,00 mm
Larghezza B1	37,50 mm
Altezza H1	109,00 mm
Filettatura G1	G1/4"-IG
Filettatura G2	G1/2"-IG
Lunghezza L4	11,50 mm
Griglia forata Y2	28,0 mm
Griglia forata X2	28,0 mm
Filettatura G4	M4-IG
Filettatura G3	M12x1-AG


Art.-Nr.: 10.02.02.06052

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Diametro dell'ugello	1,6 mm
Collegamento elettrico	Connettore M12, 5 pol
Tipo di protezione IP	IP 65 (con connettore)
Diametro interno del tubo flessibile aria compressa raccomandato	6,0 mm
Diametro interno tubo flessibile raccomandato a vuoto	12,0 mm
Grado di evacuazione	90,0 %
Peso	460,0 g
Consumo d'aria massimo da soffiare	257,0 l/min
Consumo d'aria in aspirazione	6,100 m ³ /h
Capacità di aspirazione (max.)	227,0 l/min
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	4,0 ... 6,0 bar
Temperatura d'intervento	0 ... 50 °C
Famiglia di prodotti	SCPSi-L
Diametro nominale	3-16
Valvola di controllo	Aperto senza corrente

**Dati sulle prestazioni**

Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione [l/min]



Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio



Art.-Nr.: 10.02.02.06052

**Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione [l/min]**

	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
SCPS-/SCPSc/SCPSi-L 3-16	227	169	127	101	84	71	62	54	48	41	34	27	21	15	11	7	5
SCPS-/SCPSc/SCPSi-L 3-20	323	270	230	198	170	144	118	95	77	63	53	44	36	29	21	13	6

**Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio**

	2	3	4	5	6
SCPS-/SCPSc/SCPSi-L 3-16	293	545	800	928	928
SCPS-/SCPSc/SCPSi-L 3-20	352	579	804	922	912

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.02.02.06052**Ordinare gli accessori dati 10.02.02.06052**

Typ		codice articolo
Cavo di connessione	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
Cavo di connessione	ASK B-M12-5 2000 S-M12-5	21.04.05.00211
Dispositivo silenziatore (tondo)	SD 29x70 SHC 22	10.02.01.01517
Dispositivo silenziatore (tondo)	SD 29x121.5 SHC	10.02.01.01831
Raccordo a innesto diritto	STV-GE G1/2-AG 14	10.08.02.00300
Filtro tazze a vuoto	VFT G1/2-IG 100	10.07.01.00126

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.02.02.06052**

Typ		codice articolo
Module di eiettore	SEP HV 3 16 22	10.02.01.01397
Cappuccio di tenuta	SHC 3 22	10.02.01.01514
Dispositivo silenziatore (tondo)	SD 29x70 SHC 22	10.02.01.01517
Dispositivo silenziatore (tondo)	SD 29x121.5 SHC	10.02.01.01831

