

Art.-Nr.: 10.02.02.06584



SCTSi IOL 4


Il terminale compatto SCTSi IO-Link viene fornito come prodotto pronto per il collegamento (senza cavo di collegamento).

Pezzi di ricambio disponibili: Kit di parti d'usura dell'espulsore

Accessori disponibili: Cavo di collegamento

### Dati tecnici

| Attributo          | Valore              |
|--------------------|---------------------|
| Comunicazione      | IO-Link             |
| Numero di eiettori | 4                   |
| Eiettore tipo 1    | SCPSt 15 G02 NO     |
| Chiave di prodotto | SCTSi-IOL-4-AB-4C7A |



Dati di costruzione SCTSi IOL 4

### Dati di costruzione

| Attributo          | Valore    |
|--------------------|-----------|
| Lunghezza L1       | 160,20 mm |
| Lunghezza L2       | 27,00 mm  |
| Lunghezza L        | 126,20 mm |
| Larghezza B1       | 124,70 mm |
| Larghezza B2       | 13,50 mm  |
| Larghezza B        | 97,30 mm  |
| Altezza H2         | 88,50 mm  |
| Altezza H          | 105,00 mm |
| Diametro interno d | 6,00 mm   |
| Filettatura G1     | G1/8"-IG  |



Art.-Nr.: 10.02.02.06584




## Dati tecnici


| Attributo     | Valore   |
|---------------|----------|
| Peso          | 1,120 kg |
| Comunicazione | IO-Link  |




## Dati sulle prestazioni



Tempi di evacuazione per diversi intervalli di vuoto [s/l]



Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio



Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione [l/min]



Art.-Nr.: 10.02.02.06584



### Tempi di evacuazione per diversi intervalli di vuoto [s/l]

| Typ      | 0 | 100  | 200  | 300  | 400 | 500  | 600  | 700 | 800 |
|----------|---|------|------|------|-----|------|------|-----|-----|
| 1.5 mm   | - | 0.07 | 0.15 | 0.25 | 0.4 | 0.6  | 0.9  | 1.3 | 2.3 |
| 2-1.4 mm | - | -    | -    | 0.1  | 0.2 | 0.35 | 0.65 | 1.2 | 2.3 |



### Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio

| Typ      | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.5 mm   | 450 | 660 | 870 | 880 | 865 |
| 2-1.4 mm | 390 | 590 | 800 | 890 | 880 |



### Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione [l/min]

| Typ      | 0    | 100  | 200  | 300  | 400  | 500  | 600  | 700 | 800 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|
| 1.5 mm   | 65.5 | 57.1 | 47.4 | 39.3 | 32   | 25.3 | 17   | 8.8 | 1.5 |
| 2-1.4 mm | 71.8 | 61.4 | 52.5 | 42.2 | 31.9 | 23.5 | 15.3 | 8.5 | 1.2 |



### Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.02.02.06584](http://www.schmalz.com/10.02.02.06584)



### Ordinare gli accessori dati 10.02.02.06584

| Typ                         |                          | codice articolo |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------|
| Filtro per vuoto (inline)   | VFI CN8/6 50             | 10.07.01.00245  |
| Filtro tazze a vuoto        | VFT G1/8-IG 80           | 10.07.01.00116  |
| Kit pezzi di fissaggio      | SET SCPS                 | 10.02.02.04343  |
| Unità aria di scarico       | ABL-SET SCPSSt einstufig | 10.02.02.05661  |
| Top-hat rail morsetto comp. | HUT-SN-KL 75x18x9 SCPS   | 10.02.02.04149  |
| Cavo di connessione         | ASK B-M12-5 1000 S-M12-5 | 21.04.05.00158  |
| Cavo di connessione         | ASK B-M12-5 2000 S-M12-5 | 21.04.05.00211  |
| Cavo di connessione         | ASK B-M12-5 5000 S-M12-5 | 21.04.05.00266  |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.06584](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.06584)

Art.-Nr.: 10.02.02.06584



**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.02.02.06584**

| Typ                                 |                          | codice articolo |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Inserto dispositivo silenz. (tonda) | SD-EINS 15x16.5 SD       | 10.02.02.04141  |
| Filtro tondo                        | SIEB 11x2 X-5 0.415/0.22 | 10.02.02.04404  |
| Set parti soggette ad us. eiettore  | VST SCPS-einstuf-SD      | 10.02.02.04737  |

