

Art.-Nr.: 10.02.02.08159



SCPXi 15 NC H 2xM12-5


Dati tecnici

Attributo	Valore
Collegamento elettrico	2xConnect M12, 2x5 pol
Tipo di protezione IP	IP 65 (con connettore)
Diametro nominale	1,5 mm
Vuoto max.	-850 mbar
Peso	0,900 kg
Consumo d'aria in aspirazione	115,0 l/min
Capacità di aspirazione (max.)	70,0 l/min
Comunicazione	IO-Link (Class A)
Connessione	G3/8"-IG
Valvola di controllo	Chiuso senza corrente
Modalità operativa	Controllo della pressione

L'eiettore compatto SCPXi viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).

Parti di ricambio disponibili: kit parti soggette a usura, silenziatore, modulo elettronico, valvole pilota

Accessori disponibili: cavo di connessione, piastra base



Dati di costruzione SCPXi 15 NC H 2xM12-5

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	168,00 mm
Larghezza B1	39,00 mm
Altezza H1	151,00 mm
Diametro interno d	5,60 mm
Filettatura G1	G3/8"-IG
Filettatura G2	G3/8"-IG
Griglia forata Y1	10,0 mm
Griglia forata Y2	24,0 mm
Griglia forata X1	89,0 mm
Griglia forata X2	42,0 mm
Filettatura G4	M5-IG
Filettatura G3	M12x1-AG

Art.-Nr.: 10.02.02.08159

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Collegamento elettrico	2xConnect M12, 2x5 pol
Tipo di protezione IP	IP 65 (con connettore)
Diametro nominale	1,5 mm
Diametro interno del tubo flessibile aria compressa raccomandato	6,0 mm
Diametro interno tubo flessibile raccomandato a vuoto	6,0 mm
Grado di evacuazione	85,0 %
Vuoto max.	-850 mbar
Peso	900,00 g
Consumo d'aria massimo da soffiare	320,0 l/min
Consumo d'aria da soffiare	19,200 m³/h
Consumo d'aria in aspirazione	6,900 m³/h
Capacità di aspirazione (max.)	4,200 m³/h
Comunicazione	IO-Link (Class A)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
Temperatura d'intervento	0 ... 50 °C
Valvola di controllo	Chiuso senza corrente
Modalità operativa	Controllo della pressione

**Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio**

	2	3	4	5	6	7
SCPXi	550.00	780.00	900.00	880.00	860.00	835.00

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.02.02.08159


WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.08159