



SCPMb-Q 10 S04 IMP


Dati tecnici

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 40 (con connettore)
Diametro nominale	1,0 mm
Vuoto max.	870 mbar
Livello di pressione acustica libero	71,0 dB(A)
Consumo d'aria in aspirazione	45,0 l/min
Capacità di aspirazione (max.)	28,0 l/min
Connessione	Tubo fless. D6(1)-D6(2)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	4,0 ... 6,0 bar
Valvola di controllo	Valvola a impulso

L'eiettore compatto SCPM-Q viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).

Parti di ricambio disponibili: set valvole, modulo pistone, valvola elettromagnetica, unità di controllo, serie di ugelli, corpo base, set base

Accessori disponibili: cavo di connessione, kit di montaggio, adattatore di collegamento per SCPM, kit di scarico dell'aria, adattatore filettato, raccordo a vite innestabile, filtro per vuoto

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Lunghezza L1	102,60 mm
Larghezza B1	12,00 mm
Altezza H1	68,20 mm
Diametro interno d1	6,2 mm
d2	6,2 mm
Misura del foro d3	8,7 mm
Griglia forata Y1	24,0 mm
Griglia forata X1	22,0 mm
Misura del foro d4	4,5 mm


Dati di costruzione SCPMb-Q 10 S04 IMP



Art.-Nr.: 10.02.02.08332

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Valvola di controllo	IMP
Diametro nominale	1,0 mm
Diametro interno del tubo flessibile aria compressa raccomandato	4,0 mm
Diametro interno tubo flessibile raccomandato a vuoto	4,0 mm
Grado di evacuazione	87,0 %
Vuoto max.	870 mbar
Livello di pressione acustica aspirazione	72,0 dB(A)
Livello di pressione acustica libero	71,0 dB(A)
Peso	78,20 g
Consumo d'aria massimo da soffiare	64,0 l/min
Consumo d'aria in aspirazione	45,0 l/min
Capacità di aspirazione (max.)	28,0 l/min
Pressione di esercizio ottimale	4,50 bar
Connessione	Tubo fless. D6(1)-D6(2)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	4,0 ... 6,0 bar
Temperatura d'intervento	0 ... 50 °C
Famiglia di prodotti	SCPMb-Q

**Dati sulle prestazioni**

Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio



Art.-Nr.: 10.02.02.08332

**Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio**

Typ	2	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0
SCPM-Q 03/05/07	416	512	711	866	880	875	860	850	845
SCPM-Q 10	350	416	512	725	866	880	870	860	850
SCPM-Q 12	330	460	640	740	850	922	930	927	925

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.02.02.08332**Dati di ordinazione accessori 10.02.02.08332**

Typ		Numero articolo
Cavo di connessione	ASK B-MIC10 3000 K-2P	21.04.06.00086
Kit pezzi di fissaggio	SET SCPMb/c/i-Q	10.02.02.08390
Staffa di fissaggio	BEF-WIN 15x45.6x50 1.5 SCPMb/c/i-Q	10.02.02.08391
Staffa di fissaggio	BEF-WIN 12x45x50 SCPMb/c/i-Q	10.02.02.08392
Unità aria di scarico	ABL-SET SCPMi/c/b	10.02.02.06080
Adattatore filettato (mont)	ADP-G M7-IG 10.8x7.9 SCPMi/c/b	10.02.02.05522
Adattatore filettato (mont)	ADP-G M5-IG 10.5x8.6 SCPMi/c/b	10.02.02.05643
Raccordo a innesto diritto	STV-GE M5-AG 4	10.08.02.00468
Raccordo a innesto diritto	STV-GE M7-AG 6	10.08.02.00469
Filtro per vuoto (inline)	VFI 6/4 50	10.07.01.00328

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.02.02.08332**

Typ		Numero articolo
Barra ugelli (mont)	DUES-STOC 1/2.5 SCPMicb-Q 10	10.02.02.08246
Corpo base (quadrangolare-mont)	GK 88.25x12x49.7 SCPMicb-Q	10.02.02.07905
Set di base	SET SCPMicb-Q	10.02.02.08250

**Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.02.02.08332**

Typ		Numero articolo
Unità valvola	VENT-EINH IMP	10.02.02.08237
Pistone (mont)	KOLB 10.6x70.5	10.02.02.07885
Valvola elettromagnetica	EMV 0.7 24V-DC 3/2 NC H FLAN	10.05.01.00395

