

Art.-Nr.: 10.02.02.08409



SCPLb 150 HV G FA NC PNP

Données techniques

Attribut	Valeur
Pressostat et vacuostat de type construction	Contacteur PNP
Connexion électrique	Connecteur M12, 5 pol
Degré d'évacuation	90,0 %
Consommation d'air aspiration	545,0 l/min
Capacité d'aspiration (max.)	1.440,0 l/min
Taille	150,00
Filetage G1	G3/8"-F
Forme des éjecteurs compacts	Modèle à bride avec air d'échappement axial
Forme	Haut vide
Vanne de commande	sans courant, fermé


L'éjecteur compact SCPLb / SCPLc / SCPLi, livrable dans différentes connexions, est livré en tant que produit prêt à raccorder.

Pièce de rechange livrables : silencieux, buse SEP, tamis de filtre.

Accessoires livrables : kit de post-équipement, équerre de fixation, tuyau de vide, manchon de tuyau, câble de raccordement, surveillance de l'air d'échappement, silencieux, conduit de collecte de l'air d'échappement.



Art.-Nr.: 10.02.02.08409

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L1	297,00 mm
Longueur L2	54,50 mm
Longueur L	153,50 mm
Largeur B2	13,80 mm
Largeur B	129,60 mm
Hauteur H1	74,00 mm
Hauteur H	72,00 mm
Diamètre intérieur d	5,50 mm
Filetage G1	G3/8"-F
Longueur L4	113,50 mm
Largeur B3	34,00 mm
Espacement des trous Y1	62,0 mm
Espacement des trous Y2	60,0 mm
Espacement des trous X1	73,5 mm
Espacement des trous X2	124,5 mm
Longueur L5	13,50 mm
Filetage G3	M4-F
Filetage G5	M12x1-M


Données de construction SCPLb 150 HV G FA NC PNP

**Données techniques**


Attribut	Valeur
Pressostat et vacuostat de type construction	Contacteur PNP
Connexion électrique	Connecteur M12, 5 pol
Type de protection IP	IP 54
Taille de buse	1,6 mm (trois étages)
Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé	11,0 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide	32,0 mm
Degré d'évacuation	90,0 %
Vide max.	900 mbar
Niveau pression sonore aspiration	66,0 dB(A)
Niveau sonore libre	73,0 dB(A)
Poids propre	1.670,00 g
Consommation d'air max. soufflée	124,0 l/min
Consommation d'air souffler	7,400 m³/h
Consommation d'air aspiration	32,700 m³/h
Capacité d'aspiration (max.)	86,400 m³/h
Pression de service optimale	5,50 bar
Plage de pression (pression de service) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
Température de travail	0 ... 55 °C
Vanne de commande	sans courant, fermé




Art.-Nr.: 10.02.02.08409

**Données de performance**


Vide exécutable à différentes pressions de service



Temps d'évacuation pour différentes plages de vide [s/l]



Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation [l/min]

**Vide exécutable à différentes pressions de service**

	2	3	4	5	6
SCPL HV	350.00	600.00	900.00	910.00	911.00
SCPL HF	320.00	460.00	610.00	720.00	740.00



Art.-Nr.: 10.02.02.08409

**Temps d'évacuation pour différentes plages de vide [s/l]**

	0	100	200	300	400	500	600	700	800
SCPL 50 HV	-	0.04	0.08	0.12	0.19	0.32	0.54	0.84	1.38
SCPL 100 HV	-	0.02	0.03	0.04	0.06	0.10	0.15	0.22	0.35
SCPL 150 HV	-	0.01	0.02	0.03	0.04	0.07	0.10	0.15	0.25

**Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation [l/min]**

	0	50	100	200	300	400	500	600	700	800
SCPL 50 HV SA	510	400	300	230	190	120	70	55	35	15
SCPL 100 HV SA	870	650	520	450	350	220	135	110	75	35
SCPL 150 HV SA	1140	850	720	635	475	265	205	160	110	40



	0	100	200	300	400	500	600	700	800
SCPL 50 HV FA	530.00	274.00	236.00	185.00	115.00	71.00	49.00	38.00	17.00
SCPL 100 HV FA	1000.00	534.00	452.00	336.00	197.00	142.000	111.00	77.00	37.00
SCPL 150 HV FA	1440.00	796.00	629.00	425.00	257.00	207.00	157.00	103.00	25.00

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.02.02.08409


WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.08409

Art.-Nr.: 10.02.02.08409

**Données de commande accessoires 10.02.02.08409**

Typ		Nombre d'article
Câble de raccordement	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
Câble de raccordement	ASK B-M12-5 1000 S-M12-5	21.04.05.00158
Câble de raccordement	ASK B-M12-5 2000 S-M12-5	21.04.05.00211
Equerre de fixation (mont)	BEF-WIN 72x25x77 SBPL/SCPL	10.02.01.01705
Ensemble d'air d'échappement	ABL-SET SBPL/SCPL M	10.02.01.01939
Raccord de tuyau	ST 32 AL-EL	10.02.01.01681
Filtre à poussière	STF G1-1/4-IG N	10.07.01.00008
Vacuomètre	VAM 40 V DR BAR	10.07.02.00035
Vacuomètre (électronique)	VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG	10.07.02.00055
Rallonge (ronde)	VRL-R G1 50.3x39 AL	10.02.01.02093

**Données de commande pièce de rechange 10.02.02.08409**

Typ		Nombre d'article
Modules d'éjecteur	SEP HV 3 16 22	10.02.01.01397
Jeu de pièces de rechange	ERS SEP-22 6xRUE-KLAP	10.02.01.01450
Pièce de rechange (Ejecteur)	ERS VENT SCPLb/c	10.02.02.07698
Amortisseur de bruit (rectang.-mont)	SD 102x71x33 SBPL/SCPL	10.02.01.01585
Cadre d'étanchéité	DI-RA 112.5x34.8 NBR-55 SBPL/SCPL	10.02.01.01541
Joint torique	O-RING 10x2.5 NBR-70	10.07.08.00002
Tamis (rond)	SIEB 36.2x0.2 A2 400 0.4/0.22	10.02.02.07119

