

Art.-Nr.: 10.02.03.00401




Технические данные

Attribute	Value
Напряжение постоянного тока	24 В - постоянный ток
Функция вакуумного захвата большой площади	Универсальное соединение
Применение	DIO / IO-Link
Конструкция	быстросменная система MATCH
Регулирующий клапан	Нормально закрытый

RECBi 24V-DC NC UNI 1C MATCH

Пневматический вакуумный генератор RECBi MATCH доступен в следующих исполнениях:

- С установленным захватом PXR
- С соединительным фланцем для модульной системы захвата PXT
- С установленной универсальной соединительной пластиной



Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L2	70.00 mm
Длина L	107.50 mm
Ширина B	75.00 mm
Высота H1	74.50 mm
Высота H2	25.00 mm
Высота H	62.00 mm
Наружный диаметр D1	86.2 mm
Наружный диаметр D	75.50 mm
Резьба G1	M6-F
Dmk	50.0 mm

Конструктивные данные RECBi 24V-DC NC UNI 1C MATCH



Art.-Nr.: 10.02.03.00401



Технические данные

Attribute	Value
Макс. уровень вакуума	850 mbar
Напряжение постоянного тока	24 В - постоянный ток
Функция вакуумного захвата большой площади	Универсальное соединение
Номинальная мощность	1.00 W
Скорость вакуумирования макс.	52.5 l/min
Диапазон давления (рабочее давление) [бар]	3.00 ... 7.00 bar
Температура эксплуатации	0 ... 50 °C
Регулирующий клапан	Нормально закрытый
Напряжение	24V - DC
Номинальный ток	0.0 A



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.03.00401Заказать аксессуары для данных **10.02.03.00401**

Тип		Artikelnummer
Аксессуары	ZUB RECBi-UNI	10.02.03.00412
узел клапана	VENT-BGR EMVP-5 3/2 NC 24V-DC	10.08.09.00032
Депозитная станция	STATION 150x110x22 MATCH	10.08.09.00013
Вставная муфта, колено	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00288
Глушитель (кубовидный-уст.)	SD 66.7x24.4x24.5 RECBi	10.02.03.00441

Данные для заказа запасных частей **10.02.03.00401**

Тип		Artikelnummer
Комплект запасных частей	ERS RECB SD	10.02.03.00422
Комплект запасных частей	ERS SEP-13 6xRUE-KLAP	10.02.01.01449
Модуль эжектора	SEP HV 2 14 13 S	10.02.01.01493


WWW.SCHMALZ.COM/10.02.03.00401