

Art.-Nr.: 10.02.02.07032



SCPLc 100 HV G SA NC PNP E2C


Dati tecnici

Attributo	Valore
Eiettori compatti di forma	SA
Vacuostato in costruzione	Interruttore PNP
Collegamento elettrico	Connettore M12, 5 pol
Misura	100,00
Filettatura G1	G3/8"-IG
Filettatura G2	G1"-IG
Forma	Vuoto elevato
Valvola di controllo	Chiuso senza corrente

L'eiettore compatto SCPLb / SCPLc, disponibile in vari livelli di configurazione, viene fornito come prodotto finito per la connessione.

Pezzi di ricambio disponibili: silenziatore, ugello SEP, filtro con chiusura

Accessori disponibili: kit di retrofitting, staffa di fissaggio, tubo flessibile a vuoto, manicotto per tubo flessibile, cavo di connessione, controllo del vuoto, silenziatore, condotto collettivo dell'aria di scarico



Dati di costruzione SCPLc 100 HV G SA NC PNP E2C

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L2	54,50 mm
Lunghezza L	153,50 mm
Larghezza B2	13,80 mm
Larghezza B	97,80 mm
Altezza H1	74,00 mm
Altezza H	72,00 mm
Diametro interno d	5,50 mm
Filettatura G1	G3/8"-IG
Filettatura G2	G1"-IG
Lunghezza L4	113,50 mm




Art.-Nr.: 10.02.02.07032

**Dati tecnici**


Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 54
Vuoto max.	900 mbar
Livello di pressione acustica aspirazione	64,0 dB(A)
Livello di pressione acustica libero	70,0 dB(A)
Peso	1.250,0 g
Consumo d'aria massimo da soffiare	124,0 l/min
Consumo d'aria da soffiare	7,400 m ³ /h
Consumo d'aria in aspirazione	23,700 m ³ /h
Capacità di aspirazione (max.)	52,200 m ³ /h
Misura	100,00
Pressione di esercizio ottimale	4,50 bar
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
Temperatura d'intervento	0 ... 55 °C




Art.-Nr.: 10.02.02.07032

**Dati sulle prestazioni**

Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio



Tempi di evacuazione per diversi intervalli di vuoto [s/l]



Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione [l/min]

**Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio**

	2	3	4	5	6
SCPL	350.00	600.00	900.00	910.00	911.00



Art.-Nr.: 10.02.02.07032

**Tempi di evacuazione per diversi intervalli di vuoto [s/l]**

	0	100	200	300	400	500	600	700	800
SCPL 50 HV	-	0.04	0.08	0.12	0.19	0.32	0.54	0.84	1.38
SCPL 100 HV	-	0.02	0.03	0.04	0.06	0.10	0.15	0.22	0.35
SCPL 150 HV	-	0.01	0.02	0.03	0.04	0.07	0.10	0.15	0.25

**Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione [l/min]**

	0	50	100	200	300	400	500	600	700	800
SCPL 50 HV	510	400	300	230	190	120	70	55	35	15
SCPL 100 HV	870	650	520	450	350	220	135	110	75	35
SCPL 150 HV	1140	850	720	635	475	265	205	160	110	40

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.02.02.07032**Ordinare gli accessori dati 10.02.02.07032**

Typ		codice articolo
Cavo di connessione	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
Cavo di connessione	ASK B-M12-5 1000 S-M12-5	21.04.05.00158
Cavo di connessione	ASK B-M12-5 2000 S-M12-5	21.04.05.00211
Angolare di fissaggio (mont)	BEF-WIN 72x25x77 SBPL/SCPL	10.02.01.01705
Unità aria di scarico	ABL-SET SBPL/SCPL M	10.02.01.01939
Bocchetta	ST 32 AL-EL	10.02.01.01681
Filtro della polvere	STF G1-1/4-IG N	10.07.01.00008

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.02.02.07032**

Typ		codice articolo
Module di eiettore	SEP HV 3 16 22	10.02.01.01397
Kit pezzi di ricambio	ERS SEP-22 6xRUE-KLAP	10.02.01.01450
Pezzi di ricambio (Eiettore)	ERS VENT SCPLb/c	10.02.02.07698
Dispositivo silenz. (quadr.-mont)	SD 102x71x33 SBPL/SCPL	10.02.01.01585
Bordi di tenuta	DI-RA 112.5x34.8 NBR-55 SBPL/SCPL	10.02.01.01541
O-Ring	O-RING 10x2.5 NBR-70	10.07.08.00002
Filtro tondo	SIEB 36.2x0.2 A2 400 0.4/0.22	10.02.02.07119

WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.07032