

Mini eiettore compatto

## SCPMc 10 S04 NC M8-6 1NA



Art.-Nr.: 10.02.02.07192



SCPMc 10 S04 NC M8-6 1NA

### Dati tecnici

| Attributo                                         | Valore                  |
|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Vacuostato in costruzione                         | 1x NPN + 1x analogico   |
| Collegamento elettrico                            | Connettore M8, 6 poli   |
| Tipo di protezione IP                             | IP 40                   |
| Diametro nominale                                 | 1,0 mm                  |
| Vuoto max.                                        | 870 mbar                |
| Livello di pressione acustica libero              | 71,0 dB(A)              |
| Consumo d'aria in aspirazione                     | 45,0 l/min              |
| Capacità di aspirazione (max.)                    | 28,0 l/min              |
| Connessione                                       | Tubo fless. D6(1)-D6(2) |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 3,5 ... 6,0 bar         |
| Valvola di controllo                              | Chiuso senza corrente   |


L'eiettore compatti SCPM viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).

Parti di ricambio disponibili: silenziatore, cartuccia filtro

Accessori disponibili: cavo di connessione, spina di collegamento



[WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.07192](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.07192)

**Dati di costruzione**

| Attributo           | Valore   |
|---------------------|----------|
| Lunghezza L1        | 98,30 mm |
| Lunghezza L2        | 11,40 mm |
| Lunghezza L         | 76,50 mm |
| Larghezza B1        | 12,50 mm |
| Larghezza B         | 12,00 mm |
| Altezza H1          | 73,90 mm |
| Altezza H2          | 24,95 mm |
| Altezza H           | 65,30 mm |
| Diametro esterno D  | 9,00 mm  |
| Diametro interno d1 | 6,2 mm   |
| d2                  | 6,2 mm   |
| Lunghezza L3        | 20,50 mm |
| Altezza H3          | 7,50 mm  |
| Altezza H4          | 30,00 mm |
| Griglia forata X1   | 36,0 mm  |
| Misura del foro d4  | 4,3 mm   |
| Altezza H5          | 7,50 mm  |
| Altezza H6          | 17,50 mm |
| Filettatura G3      | M8x1-AG  |

Dati di costruzione SCPMc 10 S04 NC M8-6 1NA

**Dati tecnici**

| Attributo                                                        | Valore                |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Vacuostato in costruzione                                        | 1x NPN + 1x analogico |
| Valvola di controllo                                             | NC                    |
| Diametro nominale                                                | 1,0 mm                |
| Diametro interno del tubo flessibile aria compressa raccomandato | 4,0 mm                |
| Diametro interno tubo flessibile raccomandato a vuoto            | 4,0 mm                |
| Grado di evacuazione                                             | 87,0 %                |
| Vuoto max.                                                       | 870 mbar              |
| Peso                                                             | 84,00 g               |
| Consumo d'aria massimo da soffiare                               | 10,0 l/min            |
| Consumo d'aria in aspirazione                                    | 45,0 l/min            |
| Capacità di aspirazione (max.)                                   | 28,0 l/min            |
| Pressione di esercizio ottimale                                  | 4,50 bar              |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]                | 3,5 ... 6,0 bar       |
| Temperatura d'intervento                                         | 0 ... 50 °C           |
| Famiglia di prodotti                                             | SCPMc                 |
| Collegamento elettrico                                           | M8-6                  |



Art.-Nr.: 10.02.02.07192

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.02.02.07192](http://www.schmalz.com/10.02.02.07192)**Dati di ordinazione accessori 10.02.02.07192**

| Typ                              |                                | Numero articolo |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Cavo di connessione              | ASK WB-M8-6 2000 K-6P          | 21.04.05.00488  |
| Cavo di connessione              | ASK WB-M8-6 2000 S-M12-5       | 21.04.05.00489  |
| Cavo di connessione              | ASK B-M8-6 5000 K-6P           | 21.04.05.00255  |
| Distributore di collegamento     | ASV SCPMi B-M8-6 2xS-M12-4     | 10.02.02.05602  |
| Dispositivo silenziatore (tondo) | SD 10.5x31.7 SCPM              | 10.02.02.05807  |
| Unità aria di scarico            | ABL-SET SCPMi/c/b              | 10.02.02.06080  |
| Kit pezzi di fissaggio           | SET SCPM MOUNT1                | 10.02.02.05805  |
| Staffa di fissaggio              | BEF-WIN 15x50x36.1 1.5 SCPM    | 10.02.02.05824  |
| Raccordo a innesto diritto       | STV-GE M5-AG 4                 | 10.08.02.00468  |
| Raccordo a innesto diritto       | STV-GE M7-AG 6                 | 10.08.02.00469  |
| Adattatore filettato (mont)      | ADP-G M7-IG 10.8x7.9 SCPMi/c/b | 10.02.02.05522  |
| Adattatore filettato (mont)      | ADP-G M5-IG 10.5x8.6 SCPMi/c/b | 10.02.02.05643  |

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.02.02.07192**

| Typ                                  |                            | Numero articolo |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| Inserito dispositivo silenz. (tonda) | SD-EINS 6.4x21.8 SCPMi/c/b | 10.02.02.05403  |

