


RECBi 24V-DC NC PXR-X 1C M12-8

Art.-Nr.: 10.02.03.00446



RECBi 24V-DC NC PXR-X 1C M12-8

El generador de vacío neumático RECBi se suministra como producto listo para su conexión.



Datos de diseño RECBi 24V-DC NC PXR-X 1C M12-8

Datos técnicos

Conexión eléctrica	Conector M12, 8 pol
Tensión DC	24 V - DC
Función adicional plano aspirante	PXR (forma de X)
Potencia nominal	1,00 W
Aplicación	DIO / IO-Link
Dmk	50,0 mm
Válvula de mando	Cerrado sin corriente
Corriente nominal	0,0 A

Datos de diseño

Longitud L2	70,00 mm
Longitud L	156,00 mm
Anchura B1	276,00 mm
Anchura B	75,00 mm
Altura H1	54,00 mm
Altura H2	25,00 mm
Altura H	46,00 mm
Diámetro exterior D2	31,5 mm
Diámetro interior d1	6,4 mm
Rosca G2	M12-MA
Dmk	50,0 mm
Longitud L3	75,50 mm
Altura H3	5,10 mm
Cuadrícula de orificios Y2	55,0 mm
Cuadrícula de orificios Y3	120,0 mm
Cuadrícula de orificios X3	240,0 mm
Rosca G3	G1/8"-HE



RECBi 24V-DC NC PXR-X 1C M12-8

Art.-Nr.: 10.02.03.00446



Datos técnicos

Conexión eléctrica	Conector M12, 8 pol
Modelo de protección IP	IP 40
Grado de evacuación	85,0 %
Vacío máx.	850 mbar
Peso	554,40 g
Tensión DC	24 V - DC
Potencia nominal	1,00 W
Capacidad de aspiración máx.	52,5 l/min
Margen de presión (presión operativa) [bar]	3,00 ... 7,00 bar
Temperatura de uso	0 ... 50 °C
Válvula de mando	Cerrado sin corriente



Datos de pedido accesorios 10.02.03.00446

Typ		Número de artículo
Accesorios	ZUB RECBi-PXR-X	10.02.03.00414
Grupo válvula electromagnética	VENT-BGR EMVP-5 3/2 NC 24V-DC	10.08.09.00032
Cable de conexión	ASK B-M12-8 5000 K-8P	21.04.05.00079
Silenciador (rectangular - Mont.)	SD 66.7x24.4x24.5 RECBi	10.02.03.00441
Cable de conexión	ASK B-M12-8 295 WB-M8-8 FANUC	21.04.05.00827
Cable de conexión	ASK B-M12-8 280 WB-M8-8 UR	21.04.05.00350



Datos de pedido piezas de recambio 10.02.03.00446

Typ		Número de artículo
Juego de piezas de repuesto	ERS RECB SD	10.02.03.00422
Juego de piezas de repuesto	ERS SEP-13 6xRUE-KLAP	10.02.01.01449
Módulo eyector	SEP HV 2 14 13 S	10.02.01.01493
Ventosa de fuelle (redonda)	SPB1 30 ED-65 G1/4-AG	10.01.06.04530


WWW.SCHMALZ.COM/10.02.03.00446