



EVE-TR 8 AC

EVE-TR vakum pompası bağlanmaya hazır olarak gelir.

Mevcut yedek parçalar: Filtre eki, aşınan parça seti


Mevcut aksesuarlar: Vakum sınırlayıcı valf

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal güç 50 Hz	0.35 kW
Nominal güç 60 Hz	0.42 kW
50 Hz'de Gerilim	110 V - AC
60 Hz'de Gerilim	110 V - AC
Ağırlık	11.500 kg
Vakum debisi (50 Hz)	8.000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	9.100 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	58.0 dB(A)
Vakum (50 Hz)	-850 mbar
Gerilim 60 Hz	110V-AC

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L2	80.00 mm
Uzunluk L	231.00 mm
Genişlik B2	11.50 mm
Genişlik B	155.00 mm
Yükseklik H	170.50 mm
İç çap d	7.00 mm
Delik aralığı Y1	100.0 mm
Delik aralığı X1	80.0 mm
Diş G3	G3/8"-F



Tasarım verileri EVE-TR 8 AC

Art.-Nr.: 10.03.01.00106




Teknik veriler

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 54
Nominal güç 50 Hz	0.35 kW
Nominal güç 60 Hz	0.42 kW
50 Hz'de Gerilim	110 V - AC
60 Hz'de Gerilim	110 V - AC
Ağırlık	11.500 kg
Vakum debisi (50 Hz)	8.000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	9.100 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	58.0 dB(A)
Ürün ailesi	EVE-TR
Mevcut tip	1 fazlı AC

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped



Performans verileri



Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı



Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı

Typ	0	200	400	600	800	850
EVE-TR 8 50 Hz	8	6.2	4.5	2.75	1.0	0.65
EVE-TR 8 60 Hz	9.8	7.7	5.45	3.35	1.65	1.3



Vakum pompası
EVE-TR 8 AC



Art.-Nr.: 10.03.01.00106



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.03.01.00106



Veri aksesuarları sipariş edin 10.03.01.00106

Typ		Ürün numarası
Vakum sınırlayıcı valf	VBV -850...0 G3/8-AG EVE 4-8	10.03.01.00107
Vakum tankı	VOL 5	10.03.03.00108



Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.03.01.00106

Typ		Ürün numarası
Aşınmaya maruz kalan parça seti pompa	VST EVE-TR-8	10.03.01.00109



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00106