

Art.-Nr.: 10.02.02.07506



SCPSc 2-09 G02 NO M12-5 PNP

Données techniques


Attribut	Valeur
Pressostat et vacuostat de type construction	Contacteur PNP
Connexion électrique	Connecteur M12, 5 pol
Type de protection IP	IP 65 (avec connecteur)
Vide max.	-850 mbar
Consommation d'air aspiration	40,5 l/min
Capacité d'aspiration (max.)	49,5 l/min
Connexion	G1/8" (1)-G1/8" (2)
Plage de pression (pression de service) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
Taille de buse	2-09
Vanne de commande	Sans courant, ouvert
Mode de fonctionnement	Fonction économie d'énergie numérique

L'éjecteur compact SCPSc / SCPSc / SCPSc est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).

Accessoires disponibles : câble de raccordement, répartiteur, profilé de montage DIN, filtre, embase de raccordement de l'air comprimé, jeu de pièces de fixation, ensemble d'air d'échappement

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	106,00 mm
Largeur B1	18,60 mm
Hauteur H1	99,00 mm
Diamètre intérieur d	4,40 mm
Filetage G1	G1/8"-F
Filetage G2	G1/8"-F
Taille du trou d3	2,6 mm
Longueur L3	22,00 mm
Espacement des trous Y1	12,0 mm
Espacement des trous Y2	12,0 mm
Espacement des trous X1	36,9 mm
Espacement des trous X2	16,0 mm
Filetage G3	M12x1-M



Données de construction SCPSc 2-09 G02 NO M12-5 PNP




Art.-Nr.: 10.02.02.07506

**Données techniques**


Attribut	Valeur
Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé	4,0 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide	4,0 mm
Degré d'évacuation	85,0 %
Niveau pression sonore aspiration	62,0 dB(A)
Niveau sonore libre	73,0 dB(A)
Poids propre	0,195 kg
Consommation d'air max. soufflée	120,0 l/min
Consommation d'air souffler	4,237 cfm
Consommation d'air aspiration	1,430 cfm
Capacité d'aspiration (max.)	3,050 m³/h
Plage de pression (pression de service) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
Température de travail	0 ... 50 °C
Plage de pression (pression de service) [psi]	43,5 ... 87,0
Capacité d'aspiration max.	1,748 cfm
Vide max.	-25,100 inHg
Famille de produits	SCPSc
Taille de buse	2-09
Vanne de commande	Sans courant, ouvert




Art.-Nr.: 10.02.02.07506

**Données de performance**

Temps d'évacuation pour différentes plages de vide [s/l]



Vide exécutable à différentes pressions de service



Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation [l/min]

**Temps d'évacuation pour différentes plages de vide [s/l]**

	0	100	200	300	400	500	600	700	800
SCPSc/SCPSc/SCPSc 10	-	0.15	0.3	0.5	0.8	1.2	1.75	2.8	5.5
SCPSc/SCPSc/SCPSc 2-09	-	-	-	0.2	0.45	0.85	1.45	2.5	5



Art.-Nr.: 10.02.02.07506

**Vide exécutable à différentes pressions de service**

	2	3	4	5	6	
SCPSc/SCPSc/SCPSc 10	475	700	850	850	810	-
SCPSc/SCPSc/SCPSc 2-09	430	650	820	875	860	-

**Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation [l/min]**

	0	100	200	300	400	500	600	700	800
SCPSc/SCPSc/SCPSc 10	36.1	29.5	25.9	20.8	16.9	13	8.1	3.4	0.5
SCPSc/SCPSc/SCPSc 2-09	49.6	42.1	34.4	24.7	17.0	11.6	7.2	3.3	0.5

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.02.02.07506

**Données de commande accessoires 10.02.02.07506**

Typ		Nombre d'article
Câble de raccordement	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
Répartiteur de branchement	ASV SM/CPi B-M12-5 2xS-M12-4	10.02.02.03490
Filtre à vide (inline)	VFI CN6/4 50	10.07.01.00241
Filtre à vide (inline)	VFI CN8/6 50	10.07.01.00245
Jeu de pièces de fixation	SET SCPSc	10.02.02.04343
Ensemble d'air d'échappement	ABL-SET SCPSc zweistufig	10.02.02.04667
Câble de raccordement	ASK B-M12-5 1000 S-M12-5	21.04.05.00158
Câble de raccordement	ASK B-M12-5 2000 S-M12-5	21.04.05.00211
Embase de raccord. de l'air comprimé	GP 3 SCPSc 07..15 G2	10.02.02.04884
Embase de raccord. de l'air comprimé	GP 4 SCPSc 07..15 G2	10.02.02.04338
Embase de raccord. de l'air comprimé	GP 5 SCPSc 07..15 G2	10.02.02.04858
Embase de raccord. de l'air comprimé	GP 6 SCPSc 07..15 G2	10.02.02.04837
Embase de raccord. de l'air comprimé	GP 8 SCPSc 07..15 G2	10.02.02.04937
Pince pour profilé chapeau comp.	HUT-SN-KL 75x18x9 SCPSc	10.02.02.04149
Filtre à vide (inline)	VFI 6/4 50	10.07.01.00328


WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.07506

Système Venturi compact

SCPSc 2-09 G02 NO M12-5 PNP



Art.-Nr.: 10.02.02.07506



Données de commande pièce de rechange 10.02.02.07506

Typ		Nombre d'article
Jeu de pièces d'usure éjecteur	VST SCPs-zw-stuf-SD	10.02.02.04738



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.07506