




SCPSc 2-09 G02 NO M12-5 PNP

Teknik veriler

Attribute	Value
İnşaat vakum anahtarı	PNP anahtarlama
Elektrik bağlantısı	Male connect M12, 5 pol
Koruma tipi IP	IP 65 (with plug)
Maks. vakum	-850 mbar
Hava tüketimi emiş	40,5 l/min
Vakum debisi (maks.)	49,5 l/min
Bağlantı	G1/8" (1)-G1/8" (2)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3.0 ... 6.0 bar
Nozul boyutu	2-09
Kontrol Valfi	Normalde açık
Çalışma modu	Dijital hava tasarruf fonksiyonu

Kompakt ejektör SCPS / SCPSc / SCPSi bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).

Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, dağıtıcı, DIN ray montajı, filtre, basınçlı hava bağlantı plakası, montaj seti, atık hava seti

Tasarım verileri

Tasarım verileri SCPSc 2-09 G02 NO M12-5 PNP

Attribute	Value
Uzunluk L1	106,00 mm
Genişlik B1	18,60 mm
Yükseklik H1	99,00 mm
İç çap d	4,40 mm
Dış G1	G1/8"-F
Dış G2	G1/8"-F
Delik boyutu d3	2,6 mm
Uzunluk L3	22,00 mm
Delik aralığı Y1	12,0 mm
Delik aralığı Y2	12,0 mm
Delik aralığı X1	36,9 mm
Delik aralığı X2	16,0 mm
Dış G3	M12x1-M



Art.-Nr.: 10.02.02.07506




Teknik veriler


Attribute	Value
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	4,0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	4,0 mm
Tahliye derecesi	85,0 %
Ses seviyesi emiş	62,0 dB(A)
Ses seviyesi serbest	73,0 dB(A)
Ağırlık	0,195 kg
Maks. hava tüketimi üfleme	120,0 l/min
Hava tüketimi üfleme	4,237 cfm
Hava tüketimi emiş	1,430 cfm
Vakum debisi (maks.)	1,748 cfm
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3.0 ... 6.0 bar
Çalışma sıcaklığı	0 ... 50 °C
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [psi]	43.5 ... 87.0
Maks. vakum	-25,100 inHg
Ürün ailesi	SCPSc
Nozul boyutu	2-09
Kontrol Valfi	Normalde açık




Art.-Nr.: 10.02.02.07506

**Performans verileri**

Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]



Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]

**Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]**

	0	100	200	300	400	500	600	700	800
SCPSc/SCPSc/SCPSc 10	-	0.15	0.3	0.5	0.8	1.2	1.75	2.8	5.5
SCPSc/SCPSc/SCPSc 2-09	-	-	-	0.2	0.45	0.85	1.45	2.5	5



Art.-Nr.: 10.02.02.07506

**Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum**

	2	3	4	5	6	
SCPSc/SCPSc/SCPSc 10	475	700	850	850	810	-
SCPSc/SCPSc/SCPSc 2-09	430	650	820	875	860	-

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]**

	0	100	200	300	400	500	600	700	800
SCPSc/SCPSc/SCPSc 10	36.1	29.5	25.9	20.8	16.9	13	8.1	3.4	0.5
SCPSc/SCPSc/SCPSc 2-09	49.6	42.1	34.4	24.7	17.0	11.6	7.2	3.3	0.5

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.02.07506**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.02.02.07506**

Typ		Ürün numarası
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
Distribütör	ASV SM/CPi B-M12-5 2xS-M12-4	10.02.02.03490
Vakum filtresi (hat içi)	VFI CN6/4 50	10.07.01.00241
Vakum filtresi (hat içi)	VFI CN8/6 50	10.07.01.00245
Montaj seti	SET SCPSc	10.02.02.04343
Egzoz havası seti	ABL-SET SCPSc zweistufig	10.02.02.04667
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-5 1000 S-M12-5	21.04.05.00158
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-5 2000 S-M12-5	21.04.05.00211
Basınçlı hava bağlantı plakası	GP 3 SCPSc 07..15 G2	10.02.02.04884
Basınçlı hava bağlantı plakası	GP 4 SCPSc 07..15 G2	10.02.02.04338
Basınçlı hava bağlantı plakası	GP 5 SCPSc 07..15 G2	10.02.02.04858
Basınçlı hava bağlantı plakası	GP 6 SCPSc 07..15 G2	10.02.02.04837
Basınçlı hava bağlantı plakası	GP 8 SCPSc 07..15 G2	10.02.02.04937
Üst şapka ray bağlama komp.	HUT-SN-KL 75x18x9 SCPSc	10.02.02.04149
Vakum filtresi (hat içi)	VFI 6/4 50	10.07.01.00328

WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.07506

Kompakt tip ejektör

SCPSc 2-09 G02 NO M12-5 PNP



Art.-Nr.: 10.02.02.07506



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.02.02.07506

Typ		Ürün numarası
Aşınan ejektör seti	VST SCPSc-zw-stuf-SD	10.02.02.04738



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.07506