

# Pompa a vuoto EVE-TR 10 AC



Art.-Nr.: 10.03.01.00138




## Dati tecnici

| Attributo                             | Valore                   |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Potenza nominale a 50 Hz              | 0,37 kW                  |
| Potenza nominale a 60 Hz              | 0,44 kW                  |
| Tensione a 50 Hz                      | 230 V                    |
| Tensione a 60 Hz                      | 230 V                    |
| Peso                                  | 16,000 kg                |
| Capacità di aspirazione (50 Hz)       | 10,000 m <sup>3</sup> /h |
| Capacità di aspirazione (60 Hz)       | 12,000 m <sup>3</sup> /h |
| Livello di pressione acustica a 50 Hz | 60,0 dB(A)               |
| Vuoto (50 Hz)                         | -850 mbar                |
| Tensione 60 Hz                        | S014                     |

EVE-TR 10 AC

La pompa a vuoto a secco EVE-TR viene fornita come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: set di parti soggette ad usura, cartuccia filtro  
Accessori disponibili: valvola regolazione vuoto (valvola limitatrice a vuoto)



## Dati di costruzione

| Attributo          | Valore    |
|--------------------|-----------|
| Lunghezza L2       | 106,00 mm |
| Lunghezza L        | 429,00 mm |
| Larghezza B2       | 60,00 mm  |
| Larghezza B        | 206,00 mm |
| Altezza H          | 189,00 mm |
| Diametro interno d | 7,00 mm   |
| Griglia forata Y1  | 112,0 mm  |
| Griglia forata X1  | 160,0 mm  |
| Filettatura G3     | G1/2"-IG  |

Dati di costruzione EVE-TR 10 AC



[WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00138](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00138)

1

Art.-Nr.: 10.03.01.00138




### Dati tecnici

| Attributo                             | Valore                   |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Tipo di protezione IP                 | IP 54                    |
| Potenza nominale a 50 Hz              | 0,37 kW                  |
| Potenza nominale a 60 Hz              | 0,44 kW                  |
| Tensione a 50 Hz                      | 230 V                    |
| Tensione a 60 Hz                      | 230 V                    |
| Peso                                  | 16,000 kg                |
| Capacità di aspirazione (50 Hz)       | 10,000 m <sup>3</sup> /h |
| Capacità di aspirazione (60 Hz)       | 12,000 m <sup>3</sup> /h |
| Livello di pressione acustica a 50 Hz | 60,0 dB(A)               |
| Famiglia di prodotti                  | EVE-TR                   |
| Tipo di corrente                      | AC                       |
| Tipo attuale                          | corrente alternata       |

Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati



### Dati sulle prestazioni



Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione



### Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione

| Typ             | 0  | 200 | 400 | 600 | 800  | 850  |
|-----------------|----|-----|-----|-----|------|------|
| EVE-TR 10 50 HZ | 10 | 7.7 | 5.3 | 3.1 | 0.8  | 0.2  |
| EVE-TR 10 60 Hz | 12 | 9.1 | 6.3 | 3.7 | 0.85 | 0.25 |



Pompa a vuoto  
**EVE-TR 10 AC**



Art.-Nr.: 10.03.01.00138



**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.03.01.00138](http://www.schmalz.com/10.03.01.00138)



**Ordinare gli accessori dati 10.03.01.00138**

| Typ                             |                              | codice articolo |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------|
| Valvola limitatrice a vuoto     | VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40 | 10.03.01.00136  |
| Salvatore                       | MSS-K 2.5-4A                 | 10.04.04.00120  |
| Set parti soggette ad us. pompa | VST EVE-TR-10                | 10.03.01.00132  |
| Serbatoio per vuoto             | VOL 15                       | 10.03.03.00113  |



**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.03.01.00138**

| Typ                      |                                  | codice articolo |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Cartuccia filtro (tondo) | FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG | 10.07.01.00017  |
| Cartuccia filtro (tondo) | FILT-EINS 39x40 EVE-10B+C-TR10   | 10.03.01.00021  |



**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.03.01.00138**

| Typ                             |               | codice articolo |
|---------------------------------|---------------|-----------------|
| Set parti soggette ad us. pompa | VST EVE-TR-10 | 10.03.01.00132  |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00138](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00138)