

Art.-Nr.: 10.03.01.00141



EVE-TR 25 AC3


真空ポンプ EVE-TRは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: ポンプ用スペアパーツセット、フィルターエレメント

アクセサリ: 真空制御弁

## 技術資料

| 属性           | 価値                       |
|--------------|--------------------------|
| 定格電力 50 Hz   | 0.75 kW                  |
| 定格電力 60Hz    | 0.90 kW                  |
| 60Hzでの供給電圧   | 190-290V/330-500V AC3    |
| 質量           | 26.000 kg                |
| 吸込量 (50Hz)   | 25.000 m <sup>3</sup> /h |
| 吸込量 (60Hz)   | 30.000 m <sup>3</sup> /h |
| 50Hzでのノイズレベル | 62.0 dB(A)               |
| 真空 (50 Hz)   | -850 mbar                |
| 供給電圧 60 Hz   | S028                     |
| 現在の種類        | 三相電流                     |



デザインデータ EVE-TR 25 AC3

## デザインデータ

| 属性                   | 価値        |
|----------------------|-----------|
| グリッパーの長さ L2          | 96.00 mm  |
| グリッパーの長さ L           | 505.00 mm |
| 幅B2                  | 40.00 mm  |
| 幅B                   | 260.00 mm |
| 高さ H                 | 290.00 mm |
| 内径d                  | 7.00 mm   |
| 吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1 | 208.0 mm  |
| 吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1 | 220.0 mm  |
| スレッドG3               | G3/4"-F   |

Art.-Nr.: 10.03.01.00141

 技術資料

| 属性                                                                                             | 値                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 保護タイプ IP                                                                                       | IP 54                 |
| 定格電力 50 Hz                                                                                     | 0.75 kW               |
| 定格電力 60Hz                                                                                      | 0.90 kW               |
| 60Hzでの供給電圧                                                                                     | 190-290V/330-500V AC3 |
| 質量                                                                                             | 26.000 kg             |
| 吸込量 (50Hz)                                                                                     | 25.000 m³/h           |
| 吸込量 (60Hz)                                                                                     | 30.000 m³/h           |
| 50Hzでのノイズレベル                                                                                   | 62.0 dB(A)            |
| 製品ファミリー                                                                                        | EVE-TR                |
| 現在の種類                                                                                          | 三相電流                  |
| ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数 KpA=3 dB(A)): 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。 |                       |

 様々な到達真空圧での吸込量

| Typ             | 0  | 200  | 400  | 600 | 800 | 850 |
|-----------------|----|------|------|-----|-----|-----|
| EVE-TR 25 50 Hz | 25 | 18.5 | 12.5 | 6.8 | 1.5 | 0.5 |
| EVE-TR 25 60 Hz | 30 | 23   | 16   | 8.7 | 2.2 | 0.7 |

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.03.01.00141](http://www.schmalz.co.jp/10.03.01.00141)

 データアクセサリを注文する 10.03.01.00141

| Typ           | 製品コード                                          |
|---------------|------------------------------------------------|
| 真空制御弁         | VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40<br>10.03.01.00136 |
| モーター保護スイッチ    | MSS-K 1.6-2.5A<br>10.04.04.00119               |
| ポンプ用スペアパーツセット | VST EVE-TR-25<br>10.03.01.00134                |
| 真空タンク         | VOL 50<br>10.03.03.00118                       |
| サイレンサボックス     | SBB-EVE-24V-DC-ST-VZ-LUE<br>10.04.04.00367     |

真空ポンプ

## EVE-TR 25 AC3



Art.-Nr.: 10.03.01.00141



スペアパーツの注文データ 10.03.01.00141

| Typ             |                                     | 製品コード          |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|
| フィルターエレメント (丸型) | FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG    | 10.07.01.00017 |
| フィルターエレメント (丸型) | FILT-EINS 64x71 PAP EVE-TR-25-40-50 | 10.03.01.00029 |



[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.03.01.00141](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.03.01.00141)