

Art.-Nr.: 10.02.02.07594




SCTMi EIP E4 ACT00061K

## Dati tecnici

| Attributo          | Valore              |
|--------------------|---------------------|
| Comunicazione      | EtherNet/IP         |
| Eiettore tipo 1    | SCPMt 10 6/4 NC E1U |
| Numero di eiettori | E4                  |

## Dati di costruzione

| Attributo           | Valore    |
|---------------------|-----------|
| Lunghezza L1        | 122,50 mm |
| Lunghezza L2        | 12,50 mm  |
| Lunghezza L         | 87,50 mm  |
| Larghezza B2        | 51,80 mm  |
| Larghezza B         | 115,80 mm |
| Altezza H2          | 34,00 mm  |
| Altezza H           | 91,50 mm  |
| Diametro interno d1 | 4,5 mm    |
| d2                  | 8,0 mm    |
| Diametro interno d  | 5,50 mm   |
| Filettatura G1      | M12x1-AG  |
| Misura del foro d3  | 6,0 mm    |
| Lunghezza L3        | 27,50 mm  |
| Larghezza B3        | 64,00 mm  |
| Altezza H3          | 81,20 mm  |
| Altezza H4          | 16,50 mm  |
| Griglia forata Y1   | 40,0 mm   |
| Griglia forata Y2   | 12,0 mm   |
| Griglia forata X1   | 105,5 mm  |
| Altezza H5          | 12,50 mm  |




Dati di costruzione SCTMi EIP E4 ACT00061K



Art.-Nr.: 10.02.02.07594

**Dati tecnici**

| Attributo          | Valore              |
|--------------------|---------------------|
| Peso               | 1,012 kg            |
| Comunicazione      | EtherNet/IP         |
| Eiettore tipo 1    | SCPMt 10 6/4 NC E1U |
| Numero di eiettori | E4                  |

**Dati sulle prestazioni**

Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio

**Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio**

| Typ                | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0.3 / 0.5 / 0.7 mm | 416 | 512 | 711 | 866 | 880 | 875 | 860 | 850 | 845 |
| 1.0 mm             | 350 | 416 | 512 | 725 | 866 | 880 | 870 | 860 | 850 |
| 1.2 mm             | 330 | 460 | 610 | 740 | 850 | 922 | 930 | 927 | 925 |

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.02.02.07594](http://www.schmalz.com/10.02.02.07594)[WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.07594](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.07594)

Art.-Nr.: 10.02.02.07594

**Dati di ordinazione accessori 10.02.02.07594**

| Typ                               |                                | Numero articolo |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Tubo flessibile per vuoto (metro) | VSL 6-4 PU MI-TR               | 10.07.09.00002  |
| Tubo flessibile per vuoto (metro) | VSL 4-2 PU MI-TR               | 10.07.09.00001  |
| Filtro per vuoto (inline)         | VFI CN8/6 50                   | 10.07.01.00245  |
| Conduttore alimentazione          | P-LEIT-LK S-M12-5 1.5m B-M12-5 | 21.04.05.00606  |
| Conduttore alimentazione          | P-LEIT-LK S-M12-5 3m B-M12-5   | 21.04.05.00607  |
| Conduttore alimentazione          | P-LEIT-LK B-M12-5 1.5m OK      | 21.04.05.00351  |
| Conduttore alimentazione          | P-LEIT-LK B-M12-5 5m OK        | 21.04.05.00352  |
| Cavo di connessione               | ASK S-M12-4-D 1000 S-M12-4-D   | 21.04.05.00353  |
| Cavo di rete                      | NETZ-KA-M12-DK 5m              | 21.04.05.00354  |
| Cavo di connessione               | ASK S-M12-4-D 1000 RJ-45       | 21.04.05.00355  |
| Cavo di connessione               | ASK S-M12-4-D 5000 RJ-45       | 21.04.05.00356  |

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.02.02.07594**

| Typ                          |                     | Numero articolo |
|------------------------------|---------------------|-----------------|
| Eiettore compatto            | SCPMt 10 6/4 NC E1U | 10.02.02.06946  |
| Piastra cieca eiettore       | EJEK-PL SCTMi       | 10.02.02.07263  |
| Vite cava, forma particolari | SCHR M8x92.7 SCTMi  | 10.02.02.06948  |
| Spina piatta                 | FL-STECC 10 8 8     | 21.04.06.00723  |

**Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.02.02.07594**

| Typ                   |              | Numero articolo |
|-----------------------|--------------|-----------------|
| Kit pezzi di ricambio | ERS SCTMi SD | 10.02.02.07341  |

