

Art.-Nr.: 10.03.01.00216



EVE-TR-X 25 AC3 F-VB

La pompe à vide à rotor sec EVE-TR-X est livrée prête à être raccordée.

Pièces de rechange disponibles : élément filtrant, jeu de pièce d'usure


Accessoires disponibles : vanne de réglage de vide

Données techniques

Attribut	Valeur
Puissance nominale à 50 Hz	0,75 kW
Puissance nominale à 60 Hz	0,90 kW
Tension à 50 Hz	190 - 242 V / 342 - 440 V AC3
Tension à 60 Hz	190 - 265 V / 342 - 500 V AC3
Poids propre	26,500 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	25,000 m ³ /h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	30,000 m ³ /h
Niveau sonore à 50 Hz	62,0 dB(A)
Vide (50 Hz)	-900 mbar
Vide (60 Hz)	-900 mbar

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	96,00 mm
Longueur L	505,00 mm
Largeur B2	40,00 mm
Largeur B	260,00 mm
Hauteur H1	380,00 mm
Hauteur H2	70,00 mm
Hauteur H	290,00 mm
Diamètre intérieur d	7,00 mm
Filetage G2	G3/4"-F
Espacement des trous Y1	190,0 mm



Données de construction EVE-TR-X 25 AC3 F-VB

Art.-Nr.: 10.03.01.00216

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Type de protection IP	IP 54
Puissance nominale à 50 Hz	0,75 kW
Puissance nominale à 60 Hz	0,90 kW
Tension à 50 Hz	190 - 242 V / 342 - 440 V AC3
Tension à 60 Hz	190 - 265 V / 342 - 500 V AC3
Poids propre	26,500 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	25,000 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	30,000 m³/h
Niveau sonore à 50 Hz	62,0 dB(A)
Famille de produits	EVE-TR-X
Type de courant	AC3

Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés

**Autres documentations**Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.03.01.00216**Données de commande des accessoires 10.03.01.00216**

Typ	num
Caisson d'Insonorisation	SBB-EVE-24V-DC-ST-VZ-LUE 10.04.04.00367

**Données de commande des pièces de rechange 10.03.01.00216**

Typ	num
Jeu de pièces d'usure pompe	VST EVE-TR-X-25 10.03.01.00225
Élément filtrant (ronde)	FILT-EINS EVE-TR-X-25/40 10.03.01.00230

WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00216