

Art.-Nr.: 10.02.02.07602




SCTMi PNT E8 ACV00084F

## Données techniques

| Attribut           | Valeur              |
|--------------------|---------------------|
| Communication      | Profinet            |
| Ejecteur type 1    | SCPMt 10 6/4 NC E1U |
| Nombre d'éjecteurs | E8                  |

## Données de construction

| Attribut                | Valeur    |
|-------------------------|-----------|
| Longueur L1             | 172,50 mm |
| Longueur L2             | 12,50 mm  |
| Longueur L              | 137,50 mm |
| Largeur B2              | 51,80 mm  |
| Largeur B               | 115,80 mm |
| Hauteur H2              | 34,00 mm  |
| Hauteur H               | 91,50 mm  |
| Diamètre intérieur d1   | 4,5 mm    |
| d2                      | 8,0 mm    |
| Diamètre intérieur d    | 5,50 mm   |
| Filetage G1             | M12x1-M   |
| Taille du trou d3       | 6,0 mm    |
| Longueur L3             | 27,50 mm  |
| Largeur B3              | 64,00 mm  |
| Hauteur H3              | 81,20 mm  |
| Hauteur H4              | 16,50 mm  |
| Espacement des trous Y1 | 40,0 mm   |
| Espacement des trous Y2 | 12,0 mm   |
| Espacement des trous X1 | 155,5 mm  |
| Hauteur H5              | 12,50 mm  |




Données de construction SCTMi PNT E8 ACV00084F



Art.-Nr.: 10.02.02.07602

**Données techniques**

| Attribut           | Valeur              |
|--------------------|---------------------|
| Poids propre       | 1,572 kg            |
| Communication      | Profinet            |
| Ejecteur type 1    | SCPMt 10 6/4 NC E1U |
| Nombre d'éjecteurs | E8                  |

**Données de performance**

Vide exécutable à différentes pressions de service

**Vide exécutable à différentes pressions de service**

| Typ                | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0.3 / 0.5 / 0.7 mm | 416 | 512 | 711 | 866 | 880 | 875 | 860 | 850 | 845 |
| 1.0 mm             | 350 | 416 | 512 | 725 | 866 | 880 | 870 | 860 | 850 |
| 1.2 mm             | 330 | 460 | 610 | 740 | 850 | 922 | 930 | 927 | 925 |

**Autres documentations**Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.02.02.07602](http://www.schmalz.com/10.02.02.07602)[WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.07602](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.07602)

Art.-Nr.: 10.02.02.07602

**Données de commande accessoires 10.02.02.07602**

| Typ                      |                                | Nombre d'article |
|--------------------------|--------------------------------|------------------|
| Flexible de vide (mètre) | VSL 6-4 PU MI-TR               | 10.07.09.00002   |
| Flexible de vide (mètre) | VSL 4-2 PU MI-TR               | 10.07.09.00001   |
| Filtre à vide (inline)   | VFI CN8/6 50                   | 10.07.01.00245   |
| Conduite Power           | P-LEIT-LK S-M12-5 1.5m B-M12-5 | 21.04.05.00606   |
| Conduite Power           | P-LEIT-LK S-M12-5 3m B-M12-5   | 21.04.05.00607   |
| Conduite Power           | P-LEIT-LK B-M12-5 1.5m OK      | 21.04.05.00351   |
| Conduite Power           | P-LEIT-LK B-M12-5 5m OK        | 21.04.05.00352   |
| Câble de raccordement    | ASK S-M12-4-D 1000 S-M12-4-D   | 21.04.05.00353   |
| Câble réseau Ethernet    | NETZ-KA-M12-DK 5m              | 21.04.05.00354   |
| Câble de raccordement    | ASK S-M12-4-D 1000 RJ-45       | 21.04.05.00355   |
| Câble de raccordement    | ASK S-M12-4-D 5000 RJ-45       | 21.04.05.00356   |

**Données de commande pièce de rechange 10.02.02.07602**

| Typ                             |                     | Nombre d'article |
|---------------------------------|---------------------|------------------|
| Système Venturi compact         | SCPMt 10 6/4 NC E1U | 10.02.02.06946   |
| Bouchon d'adaptateur d'éjecteur | EJEK-PL SCTMi       | 10.02.02.07263   |
| Vis à tête creuse, forme spéc.  | SCHR M8x92.7 SCTMi  | 10.02.02.06948   |
| Fiche plate                     | FL-STEC 10 8 8      | 21.04.06.00723   |

**Données de commande pièces d'usure 10.02.02.07602**

| Typ                       |              | Nombre d'article |
|---------------------------|--------------|------------------|
| Jeu de pièces de rechange | ERS SCTMi SD | 10.02.02.07341   |

