




EVE-TR 360 AC3 IE3-TYP1 F


La pompa a vuoto a secco EVE-TR viene fornita come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: set di parti soggette ad usura, cartuccia filtro
Accessori disponibili: valvola regolazione vuoto (valvola limitatrice a vuoto)

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza nominale a 50 Hz	11,00 kW
Potenza nominale a 60 Hz	13,20 kW
Tensione a 50 Hz	D400 V ± 10 %
Tensione a 60 Hz	D460 V ± 10 %
Peso	256,500 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	351,000 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	402,000 m ³ /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	80,5 dB(A)
Modello	IE3:UE/CN/IND
Vuoto (50 Hz)	-750 mbar
Tensione 60 Hz	S071
Tipo attuale	Corrente trifase
con	Filtro

Dati di costruzione



Dati di costruzione EVE-TR 360 AC3 IE3-TYP1 F

Attributo	Valore
Lunghezza L2	124,00 mm
Lunghezza L	1.180,00 mm
Larghezza B2	116,00 mm
Larghezza B	644,00 mm
Altezza H	528,00 mm
Griglia forata Y1	380,0 mm
Griglia forata Y2	190,0 mm
Griglia forata X1	645,0 mm
Filettatura G3	G2-1/2"-IG
Filettatura G5	M10-IG

Art.-Nr.: 10.03.01.00270

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 55
Potenza nominale a 50 Hz	11,00 kW
Potenza nominale a 60 Hz	13,20 kW
Tensione a 50 Hz	D400 V ± 10 %
Tensione a 60 Hz	D460 V ± 10 %
Peso	256,500 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	351,000 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	402,000 m ³ /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	80,5 dB(A)
Modello	IE3:UE/CN/IND
Famiglia di prodotti	EVE-TR
Tipo di corrente	AC3
Tipo attuale	Corrente trifase

Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.03.01.00270**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.03.01.00270**

Typ		Numero articolo
Set parti soggette ad us. pompa	VST EVE-TR-360	10.03.01.00187
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS EVE-TR-250/360	10.03.01.00188

