



SCPLc 150 HF G FA NO PNP

Dati tecnici


Attributo	Valore
Vacuostato in costruzione	Interruttore PNP
Collegamento elettrico	Connettore M12, 5 pol
Grado di evacuazione	70,0 %
Consumo d'aria in aspirazione	545,0 l/min
Capacità di aspirazione (max.)	1.460,0 l/min
Misura	150,00
Filettatura G1	G3/8"-IG
Filettatura G2	G1 "-IG
Eiettori compatti di forma	Modello con flangia e scarico assiale dell'aria
Forma	Flusso elevato
Valvola di controllo	Aperto senza corrente

L'eiettore compatto SCPLb / SCPLc / SCPLi, disponibile in varie connessioni, viene fornito come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: silenziatore, bocchetta SEP, filtro con chiusura

Accessori disponibili: kit di retrofitting, staffa di fissaggio, tubo flessibile, manicotto per tubo flessibile, cavo di connessione, controllo del vuoto, silenziatore, condotto di raccolta dell'aria di scarico

Art.-Nr.: 10.02.02.07615

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Lunghezza L1	297,00 mm
Lunghezza L2	54,50 mm
Lunghezza L	153,50 mm
Larghezza B2	13,80 mm
Larghezza B	129,60 mm
Altezza H1	74,00 mm
Altezza H	72,00 mm
Diametro interno d	5,50 mm
Filettatura G1	G3/8"-IG
Filettatura G2	G1"-IG
Lunghezza L4	113,50 mm
Larghezza B3	34,00 mm
Griglia forata Y1	62,0 mm
Griglia forata Y2	60,0 mm
Griglia forata X1	73,5 mm
Griglia forata X2	124,5 mm
Lunghezza L5	13,50 mm
Filettatura G3	M4-IG
Filettatura G5	M12x1-AG


Dati di costruzione SCPLc 150 HF G FA NO PNP

**Dati tecnici**


Attributo	Valore
Vacuostato in costruzione	Interruttore PNP
Collegamento elettrico	Connettore M12, 5 pol
Tipo di protezione IP	IP 54
Diametro nominale	1,6 mm (a tre stadi)
Diametro interno del tubo flessibile aria compressa raccomandato	11,0 mm
Diametro interno tubo flessibile raccomandato a vuoto	32,0 mm
Grado di evacuazione	70,0 %
Vuoto max.	700 mbar
Livello di pressione acustica aspirazione	66,0 dB(A)
Livello di pressione acustica libero	73,0 dB(A)
Peso	1.670,00 g
Consumo d'aria massimo da soffiare	124,0 l/min
Consumo d'aria da soffiare	7,400 m³/h
Consumo d'aria in aspirazione	32,700 m³/h
Capacità di aspirazione (max.)	87,600 m³/h
Pressione di esercizio ottimale	5,50 bar
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
Temperatura d'intervento	0 ... 55 °C
Valvola di controllo	Aperto senza corrente




Art.-Nr.: 10.02.02.07615

**Dati sulle prestazioni**

Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio



Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione [l/min]

**Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio**

	2	3	4	5	6
SCPL HV	350.00	600.00	900.00	910.00	911.00
SCPL HF	320.00	460.00	610.00	720.00	740.00



Art.-Nr.: 10.02.02.07615

**Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione [l/min]**

	0	50	100	200	300	400	500	600	700	800
SCPL 50 HV SA	510	400	300	230	190	120	70	55	35	15
SCPL 100 HV SA	870	650	520	450	350	220	135	110	75	35
SCPL 150 HV SA	1140	850	720	635	475	265	205	160	110	40



	0	100	200	300	400	500	600	700	800
SCPL 50 HF FA	550.00	278.00	214.00	138.00	105.00	72.00	38.00	-	-
SCPL 100 HF FA	1020.00	552.00	429.00	270.00	204.00	144.00	69.00	-	-
SCPL 150 HF FA	1460.00	818.00	601.00	382.00	296.00	199.00	80.00	-	-

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.02.02.07615**Dati di ordinazione accessori 10.02.02.07615**

Typ		Numero articolo
Cavo di connessione	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
Cavo di connessione	ASK B-M12-5 1000 S-M12-5	21.04.05.00158
Cavo di connessione	ASK B-M12-5 2000 S-M12-5	21.04.05.00211
Angolare di fissaggio (mont)	BEF-WIN 72x25x77 SBPL/SCPL	10.02.01.01705
Unità aria di scarico	ABL-SET SBPL/SCPL M	10.02.01.01939
Bocchetta	ST 32 AL-EL	10.02.01.01681
Filtro della polvere	STF G1-1/4-IG N	10.07.01.00008

WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.07615

Eiettore compatto

SCPLc 150 HF G FA NO PNP



Art.-Nr.: 10.02.02.07615



Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.02.02.07615

Typ		Numero articolo
Module di eiettore	SEP HV 3 16 22	10.02.01.01397
Kit pezzi di ricambio	ERS SEP-22 6xRUE-KLAP	10.02.01.01450
Pezzi di ricambio (Eiettore)	ERS VENT SCPLb/c	10.02.02.07698
Dispositivo silenz. (quadr.-mont)	SD 102x71x33 SBPL/SCPL	10.02.01.01585
Bordi di tenuta	DI-RA 112.5x34.8 NBR-55 SBPL/SCPL	10.02.01.01541
O-Ring	O-RING 10x2.5 NBR-70	10.07.08.00002
Filtro tondo	SIEB 36.2x0.2 A2 400 0.4/0.22	10.02.02.07119



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.07615