




EVE-TR 250 AC3 IE3-TYP1 F


EVE-TR vakum pompası bağlanmaya hazır olarak gelir.

Mevcut yedek parçalar: Filtre eki, aşınan parça seti

Mevcut aksesuarlar: Vakum sınırlayıcı valf

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal güç 50 Hz	5,50 kW
Nominal güç 60 Hz	6,60 kW
50 Hz'de Gerilim	D400 V $\pm$ %10
60 Hz'de Gerilim	D460 V $\pm$ %10
Ağırlık	258,000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	244,000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	286,000 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	77,0 dB(A)
İnşaat	IE3:AB/CN/IND
Vakum (50 Hz)	-800 mbar

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L2	124,00 mm
Uzunluk L	1.144,00 mm
Genişlik B2	116,00 mm
Genişlik B	644,00 mm
Yükseklik H	528,00 mm
Delik aralığı Y1	380,0 mm
Delik aralığı Y2	190,0 mm
Delik aralığı X1	645,0 mm
Diş G3	G2-1/2" -F
Diş G5	M10-F


Tasarım verileri EVE-TR 250 AC3 IE3-TYP1 F

Art.-Nr.: 10.03.01.00327

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 55
Nominal güç 50 Hz	5,50 kW
Nominal güç 60 Hz	6,60 kW
50 Hz'de Gerilim	D400 V $\pm$ %10
60 Hz'de Gerilim	D460 V $\pm$ %10
Ağırlık	258,000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	244,000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	286,000 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	77,0 dB(A)
İnşaat	IE3:AB/CN/IND
Ürün ailesi	EVE-TR
Mevcut tip	üç fazlı akım

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

**Performans verileri**

Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı**

Typ	0	200	400	600	800
EVE-TR 250 50 Hz	245	190	137	85	40
EVE-TR 250 60 Hz	290	230	175	115	50



Art.-Nr.: 10.03.01.00327



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.03.01.00327



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.03.01.00327

Typ		Ürün numarası
Vakum tankı	VOL 200	10.03.03.00128



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.03.01.00327

Typ		Ürün numarası
Aşınmaya maruz kalan parça seti pompa	VST EVE-TR-250	10.03.01.00299
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS EVE-TR-250/360	10.03.01.00188

