


Art.-Nr.: 10.03.01.00346



Données techniques


Puissance nominale à 60 Hz	3,60 kW
Tension à 60 Hz	YY230 / Y460 V ± 10 %
Poids propre	109,500 kg
Capacité d'aspiration (60 Hz)	112,000 m ³ /h
Tension à 60 Hz optimale	D208 V ± 10 % (sans IE3)
Modèle	IE3:US/CAN
Vide (60 Hz)	-900 mbar
Tension 60 Hz	S067
Approbation	UL/CSA
Type actuel	Courant alternatif triphasé

EVE-TR-X 100 AC3 IE3-TYP2 F-VB

La pompe à vide à rotor sec EVE-TR-X est livrée prête à être raccordée.

Pièces de rechange disponibles : élément filtrant, jeu de pièce d'usure

Accessoires disponibles : vanne de réglage de vide



Données de construction

Longueur L1	857,70 mm
Longueur L2	140,00 mm
Longueur L	851,00 mm
Largeur B2	107,50 mm
Largeur B	470,00 mm
Hauteur H1	425,70 mm
Hauteur H2	75,00 mm
Hauteur H	336,00 mm
Diamètre intérieur d	12,00 mm
Filetage G2	G1-1/4"-F
Espacement des trous Y1	245,0 mm
Espacement des trous Y2	122,5 mm
Espacement des trous X1	398,0 mm
Filetage G3	G1-1/2"-F
Filetage G5	M8-F

Données de construction EVE-TR-X 100 AC3 IE3-TYP2 F-VB



Art.-Nr.: 10.03.01.00346

**Données techniques**

Type de protection IP	IP 55
Puissance nominale à 60 Hz	3,60 kW
Tension à 60 Hz	YY230 / Y460 V ±10 %
Poids propre	109,500 kg
Capacité d'aspiration (60 Hz)	112,000 m³/h
Famille de produits	EVE-TR-X
Type de courant	AC3

Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés

**Données de commande pièce de rechange 10.03.01.00346**

Typ		Nombre d'article
Jeu de pièces d'usure pompe	VST EVE-TR-X-100	10.03.01.00233
Elément filtrant (ronde)	FILT-EINS EVE-TR-X-80	10.03.01.00232
Elément filtrant (ronde)	FILT-EINS EVE-TR-X-80/100/140	10.03.01.00231

