


Art.-Nr.: 10.03.01.00690




EVE-KL 150 AC3 IE3-TYP4 F

## 技術資料

| 属性          | 価値                        |
|-------------|---------------------------|
| 定格電力 50 Hz  | 4.00 kW                   |
| 定格電力 60Hz   | 4.00 kW                   |
| 供給電圧 50 Hz  | S073                      |
| 50 Hzでの供給電圧 | D290 V / Y500 V ±10 %     |
| 質量          | 194.000 kg                |
| 吸込量 (50Hz)  | 150.000 m <sup>3</sup> /h |
| 吸込量 (60Hz)  | 180.000 m <sup>3</sup> /h |
| 構築          | IE3:CAN                   |
| 真空 (50 Hz)  | 900 mbar                  |
| 真空 (60 Hz)  | 900 mbar                  |

クローポンプ EVE-KLは、一般的な供給電圧に対応した3種類のサイズを用意しており、すぐに接続可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: 交換用フィルター (ろ材: 紙またはポリエステル)



デザインデータ EVE-KL 150 AC3 IE3-TYP4 F

## デザインデータ

| 属性                   | 価値        |
|----------------------|-----------|
| グリッパーの長さ L1          | 823.00 mm |
| グリッパーの長さ L2          | 70.00 mm  |
| グリッパーの長さ L           | 735.00 mm |
| 幅B1                  | 537.00 mm |
| 幅B2                  | 70.00 mm  |
| 幅B                   | 440.00 mm |
| 高さ H1                | 579.50 mm |
| 高さ H                 | 478.00 mm |
| スレッドG2               | G1-1/2-F  |
| 吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1 | 300.0 mm  |

Art.-Nr.: 10.03.01.00690



## 技術資料

| 属性          | 値                     |
|-------------|-----------------------|
| 保護タイプ IP    | IP 54                 |
| 定格電力 50 Hz  | 4.00 kW               |
| 定格電力 60Hz   | 4.00 kW               |
| 50 Hzでの供給電圧 | D290 V / Y500 V ±10 % |
| 60Hzでの供給電圧  | D330 V / Y575 V ±10 % |
| 質量          | 194.000 kg            |
| 吸込量 (50Hz)  | 150.000 m³/h          |
| 吸込量 (60Hz)  | 180.000 m³/h          |
| 構築          | IE3:CAN               |
| 真空 (50 Hz)  | 900 mbar              |
| 真空 (60 Hz)  | 900 mbar              |
| 現在の種類       | 三相電流                  |



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.03.01.00690](http://www.schmalz.co.jp/10.03.01.00690)



## スペアパーツの注文データ 10.03.01.00690

| Typ             |                              | 製品コード          |
|-----------------|------------------------------|----------------|
| フィルターエレメント (丸型) | FILT-EINS 197x102 PAP EVE-KL | 10.03.01.00701 |
| フィルターエレメント (丸型) | FILT-EINS 197x102 PES EVE-KL | 10.03.01.00702 |
| オイル             | OEL EVE-KL 1L                | 27.02.01.00078 |

