

Art.-Nr.: 10.02.02.08159



SCPXi 15 NC H 2xM12-5


Données techniques

Attribut	Valeur
Connexion électrique	2xConnect M12, 2x5 pol
Type de protection IP	IP 65 (avec connecteur)
Taille de buse	1,5 mm
Vide max.	-850 mbar
Poids propre	0,900 kg
Consommation d'air aspiration	115,0 l/min
Capacité d'aspiration (max.)	70,0 l/min
Communication	IO-Link (Class A)
Connexion	G3/8"-F
Vanne de commande	sans courant, fermé
Mode de fonctionnement	Surveillance de la pression

L'éjecteur compact SCPXi est livré comme un produit prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).

Pièces de rechange disponibles : kit de pièces d'usure, silencieux, module électronique, vannes pilotes

Accessoires disponibles : câble de raccordement, embase mobile



Données de construction SCPXi 15 NC H 2xM12-5

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	168,00 mm
Largeur B1	39,00 mm
Hauteur H1	151,00 mm
Diamètre intérieur d	5,60 mm
Filetage G1	G3/8"-F
Filetage G2	G3/8"-F
Espacement des trous Y1	10,0 mm
Espacement des trous Y2	24,0 mm
Espacement des trous X1	89,0 mm
Espacement des trous X2	42,0 mm
Filetage G4	M5-F
Filetage G3	M12x1-M

Art.-Nr.: 10.02.02.08159

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Connexion électrique	2xConnect M12, 2x5 pol
Type de protection IP	IP 65 (avec connecteur)
Taille de buse	1,5 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé	6,0 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide	6,0 mm
Degré d'évacuation	85,0 %
Vide max.	-850 mbar
Poids propre	900,00 g
Consommation d'air max. soufflée	320,0 l/min
Consommation d'air souffler	19,200 m³/h
Consommation d'air aspiration	6,900 m³/h
Capacité d'aspiration (max.)	4,200 m³/h
Communication	IO-Link (Class A)
Plage de pression (pression de service) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
Température de travail	0 ... 50 °C
Vanne de commande	sans courant, fermé
Mode de fonctionnement	Surveillance de la pression

**Vide exécutable à différentes pressions de service**

	2	3	4	5	6	7
SCPXi	550.00	780.00	900.00	880.00	860.00	835.00

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.02.02.08159


WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.08159