


Art.-Nr.: 10.03.01.00814



EVE-TR 8 AC3 F

真空ポンプ EVE-TRは、すぐに接続可能な製品として納品されます。


スペアパーツ: ポンプ用スペアパーツセット、フィルターエレメント

アクセサリ: 真空制御弁

技術資料

定格電力 50 Hz	0.37 kW
定格電力 60Hz	0.44 kW
50 Hzでの供給電圧	D175-260V/Y300-450V
60Hzでの供給電圧	200-300Vまたは350-520V
質量	11.862 kg
吸込量 (50Hz)	8.000 m³/h
吸込量 (60Hz)	9.100 m³/h
50Hzでのノイズレベル	58.0 dB(A)
真空 (50 Hz)	-850 mbar
供給電圧 60 Hz	S013
承認	UR
現在の種類	三相電流
と	フィルター付き

デザインデータ



デザインデータ EVE-TR 8 AC3 F

グリッパーの長さ L1	302.00 mm
グリッパーの長さ L2	81.50 mm
グリッパーの長さ L	231.00 mm
幅B2	11.50 mm
幅B	155.00 mm
高さ H1	181.00 mm
高さ H2	45.00 mm
高さ H	151.00 mm
内径d	7.00 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	100.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	80.0 mm
スレッドG3	G3/8"-F



Art.-Nr.: 10.03.01.00814



技術資料

定格電力 50 Hz	0.37 kW
定格電力 60Hz	0.44 kW
50 Hzでの供給電圧	D175-260V/Y300-450V
60Hzでの供給電圧	200-300Vまたは350-520V
質量	11.862 kg
吸込量 (50Hz)	8.000 m³/h
吸込量 (60Hz)	9.100 m³/h
50Hzでのノイズレベル	58.0 dB(A)
製品ファミリー	EVE-TR
現在の種類	三相電流

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数 $K_{pA}=3$ dB(A)): 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。



発注データ アクセサリ 10.03.01.00814

Typ		本数
バキュームリミッターバルブ	VBV -850...0 G3/8-AG EVE 4-8	10.03.01.00107
真空タンク	VOL 5	10.03.03.00108



発注データ スペアパーツ 10.03.01.00814

Typ		本数
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS 50 28x51 PAP VF-3/8	10.07.01.00014
摩耗する部品のセット ポンプ	VST EVE-TR-8	10.03.01.00109

