

Art.-Nr.: 10.03.01.01000



GSPc 150 2xM12-5 24V-DC

La pompe à vide intelligente GSP est livrée sans câble ni bloc d'alimentation.


Pièces de rechange disponibles : silencieux, jeu de pièces d'usure

Accessoires disponibles : câble de raccordement, filtre, amortisseurs de vibrations

Données techniques

Attribut	Valeur
Connexion électrique	2xConnect M12, 2x5 pol
Type de protection IP	IP 54
Vide max.	800 mbar
Capacité d'aspiration (max.)	150,0 l/min
Puissance nominale	165,00 W
Température de travail	0 ... 40 °C
Tension	24V - DC
Courant nominal	6,9 A
Taille	150

Données de construction



Attribut	Valeur
Longueur L1	259,70 mm
Longueur L2	28,00 mm
Longueur L	74,60 mm
Largeur B1	180,00 mm
Largeur B	150,00 mm
Hauteur H1	139,00 mm
Hauteur H	111,00 mm
Diamètre intérieur d	6,40 mm
Filetage G1	G3/8"-F
Filetage G2	G3/8"-F
Espacement des trous Y1	165,0 mm
Espacement des trous X1	156,0 mm


Données de construction GSPc 150 2xM12-5 24V-DC




Art.-Nr.: 10.03.01.01000

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Connexion électrique	2xConnect M12, 2x5 pol
Type de protection IP	IP 54
Vide max.	800 mbar
Poids propre	5.722,00 g
Capacité d'aspiration (max.)	150,0 l/min
Puissance nominale	165,00 W
Température de travail	0 ... 40 °C
Tension	24V - DC
Courant nominal	6,9 A

**Données de performance**

Volume de flux à différents degrés d'évacuation



Temps d'évacuation pour différentes plages de vide [s/l]

**Volume de flux à différents degrés d'évacuation**

Typ	0	100	200	300	400	500	600	700	800	820
GSPc / GSPI 50	50.0	42.5	35.1	27.7	19.9	12.9	8.6	4.5	0.0	0.0
GSPc / GSPI 100	100.0	83.6	71.1	57.7	44.2	31.0	18.4	12.5	3.2	0.0
GSPc / GSPI 150	150.0	130.0	110.0	91.0	71.0	52.0	34.0	23.0	9.0	0.0



Art.-Nr.: 10.03.01.01000

**Temps d'évacuation pour différentes plages de vide [s/l]**

Typ	50	100	200	300	400	500	600	700	800
GSPc / GSPi 50	0.057	0.103	0.212	0.359	0.565	0.880	1.384	2.164	3.305
GSPc / GSPi 100	0.051	0.078	0.137	0.216	0.325	0.479	0.724	1.180	2.800
GSPc / GSPi 150	0.0480	0.0700	0.120	0.185	0.280	0.420	0.650	1.000	1.850

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.03.01.01000

**Données de commande accessoires 10.03.01.01000**

Typ		Nombre d'article
Raccord rapide droit	STV-GE G3/8-AG 10	10.08.02.00252
Raccord rapide droit	STV-GE G3/8-AG 12	10.08.02.00209
Raccord rapide droit	STV-GE G3/8-AG 14	10.08.02.00211
Flexible de vide (mètre)	VSL 10-7 PE MI-TR	10.07.09.00083
Flexible de vide (mètre)	VSL 12-9 PU MI-TR	10.07.09.00037
Flexible de vide (mètre)	VSL 14-11 PU MI-TR	10.07.09.00038
Filtre à vide	VF-10 G3/8-IG 50	10.07.01.00004
Valve compacte	LQEI 8 24V-DC 3/2 IMP IOL-B	10.05.11.00014
Filtre à vide en cloche	VFT G3/8-IG 80	10.07.01.00122
Accessoires	ZUB GCPi GUMMI-PUFF	10.03.01.00809
Accessoires	ZUB GCPi GUMMI-PUFF	10.03.01.00810
Conduite Power	P-LEIT-LK S-M12-5 1.5m B-M12-5	21.04.05.00606
Conduite Power	P-LEIT-LK S-M12-5 3m B-M12-5	21.04.05.00607
Conduite Power	P-LEIT-LK B-M12-5 1.5m OK	21.04.05.00351
Conduite Power	P-LEIT-LK B-M12-5 5m OK	21.04.05.00352
Câble de raccordement	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
Câble de raccordement	ASK B-M12-5 2000 S-M12-5	21.04.05.00211
Silencieux (ronde)	SD G3/8-AG 20x56 SEG	10.02.01.00905

**Données de commande pièce de rechange 10.03.01.01000**

Typ		Nombre d'article
Insert silencieux (rectangulaire)	SD-EINS 120.5x21x20 GSP	10.03.01.00927
Insert silencieux (rectangulaire)	SD-EINS 120.5x21x30 GSP	10.07.01.00546
Elément filtrant (ronde)	FILT-EINS 50 28x51 PAP VF-3/8	10.07.01.00014


WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.01000

Smart Pump

GSPc 150 2xM12-5 24V-DC



Art.-Nr.: 10.03.01.01000



Données de commande pièces d'usure 10.03.01.01000

Typ		Nombre d'article
Jeu de pièces d'usure pompe	VST GSP-150	10.03.01.01042
Tamis (rond)	SIEB 14x2 A2 0.415/0.22	10.02.02.03377



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.01000