

Art.-Nr.: 10.03.01.01003



GSPc 150 2xM12-5 24V-DC FB


Dati tecnici

Attributo	Valore
Collegamento elettrico	2xConnect M12, 2x5 pol
Tipo di protezione IP	IP 54
Vuoto max.	800 mbar
Capacità di aspirazione (max.)	150,0 l/min
Potenza nominale	165,00 W
Temperatura d'intervento	0 ... 40 °C
Tensione	24V - DC
Corrente nominale	6,9 A
Misura	150
con	Unità con valvola di sicurezza

La pompa per vuoto intelligente GSP viene fornita senza cavo né collegamento elettrico.

Parti di ricambio disponibili: silenziatore, set di pezzi soggetti a usura

Accessori disponibili: cavo di connessione, filtro, smorzatori di vibrazioni



Dati di costruzione GSPc 150 2xM12-5 24V-DC FB

Dati di costruzione


Attributo	Valore
Lunghezza L1	284,70 mm
Lunghezza L2	53,10 mm
Lunghezza L	74,60 mm
Larghezza B1	180,00 mm
Larghezza B	150,00 mm
Altezza H1	139,00 mm
Altezza H	111,00 mm
Diametro interno d	6,40 mm
Filettatura G1	G3/8"-IG
Filettatura G2	G3/8"-IG
Griglia forata Y1	165,0 mm
Griglia forata X1	156,0 mm




Art.-Nr.: 10.03.01.01003

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Collegamento elettrico	2xConnect M12, 2x5 pol
Tipo di protezione IP	IP 54
Vuoto max.	800 mbar
Peso	6.005,00 g
Capacità di aspirazione (max.)	150,0 l/min
Potenza nominale	165,00 W
Temperatura d'intervento	0 ... 40 °C
Tensione	24V - DC
Corrente nominale	6,9 A
con	Unità con valvola di sicurezza

**Dati sulle prestazioni**

Portata a vari gradi di evacuazione



Tempi di evacuazione per diversi intervalli di vuoto [s/l]

**Portata a vari gradi di evacuazione**

Typ	0	100	200	300	400	500	600	700	800	820
GSPc / GSPI 50	50.0	42.5	35.1	27.7	19.9	12.9	8.6	4.5	0.0	0.0
GSPc / GSPI 100	100.0	83.6	71.1	57.7	44.2	31.0	18.4	12.5	3.2	0.0
GSPc / GSPI 150	150.0	130.0	110.0	91.0	71.0	52.0	34.0	23.0	9.0	0.0



Art.-Nr.: 10.03.01.01003

**Tempi di evacuazione per diversi intervalli di vuoto [s/l]**

Typ	50	100	200	300	400	500	600	700	800
GSPc / GSPi 50	0.057	0.103	0.212	0.359	0.565	0.880	1.384	2.164	3.305
GSPc / GSPi 100	0.051	0.078	0.137	0.216	0.325	0.479	0.724	1.180	2.800
GSPc / GSPi 150	0.0480	0.0700	0.120	0.185	0.280	0.420	0.650	1.000	1.850

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.03.01.01003**Dati di ordinazione accessori 10.03.01.01003**

Typ		Numero articolo
Raccordo a innesto diritto	STV-GE G3/8-AG 10	10.08.02.00252
Raccordo a innesto diritto	STV-GE G3/8-AG 12	10.08.02.00209
Raccordo a innesto diritto	STV-GE G3/8-AG 14	10.08.02.00211
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 10-7 PE MI-TR	10.07.09.00083
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 12-9 PU MI-TR	10.07.09.00037
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 14-11 PU MI-TR	10.07.09.00038
Filtro per vuoto	VF-10 G3/8-IG 50	10.07.01.00004
Valvola compatta	LQEI 8 24V-DC 3/2 IMP IOL-B	10.05.11.00014
Filtro tazze a vuoto	VFT G3/8-IG 80	10.07.01.00122
Accessori	ZUB GCPi GUMMI-PUFF	10.03.01.00809
Accessori	ZUB GCPi GUMMI-PUFF	10.03.01.00810
Conduttore alimentazione	P-LEIT-LK S-M12-5 1.5m B-M12-5	21.04.05.00606
Conduttore alimentazione	P-LEIT-LK S-M12-5 3m B-M12-5	21.04.05.00607
Conduttore alimentazione	P-LEIT-LK B-M12-5 1.5m OK	21.04.05.00351
Conduttore alimentazione	P-LEIT-LK B-M12-5 5m OK	21.04.05.00352
Cavo di connessione	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
Cavo di connessione	ASK B-M12-5 2000 S-M12-5	21.04.05.00211
Dispositivo silenziatore (tondo)	SD G3/8-AG 20x56 SEG	10.02.01.00905

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.03.01.01003**

Typ		Numero articolo
Inserto dispositivo silenz. (quadr)	SD-EINS 120.5x21x20 GSP	10.03.01.00927
Inserto dispositivo silenz. (quadr)	SD-EINS 120.5x21x30 GSP	10.07.01.00546
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 50 28x51 PAP VF-3/8	10.07.01.00014



Smart Pump

GSPc 150 2xM12-5 24V-DC FB



Art.-Nr.: 10.03.01.01003



Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.03.01.01003

Typ		Numero articolo
Set parti soggette ad us. pompa	VST GSP-150	10.03.01.01042
Filtro tondo	SIEB 14x2 A2 0.415/0.22	10.02.02.03377



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.01003