

Art.-Nr.: 10.02.03.00443




Datos técnicos

Conexión eléctrica	Conector M12, 8 pol
Tensión DC	24 V - DC
Función adicional plano aspirante	PXR (forma de I)
Potencia nominal	1,00 W
Aplicación	DIO / IO-Link
Dmk	50,0 mm
Válvula de mando	Cerrado sin corriente
Corriente nominal	0,0 A

RECBi 24V-DC NC PXR-I 1C M12-8

El generador de vacío neumático RECBi se suministra como producto listo para su conexión.



Datos de diseño

Longitud L2	70,00 mm
Longitud L	107,50 mm
Anchura B1	246,00 mm
Anchura B	75,00 mm
Altura H1	54,00 mm
Altura H2	25,00 mm
Altura H	46,00 mm
Diámetro exterior D2	31,5 mm
Diámetro interior d1	6,4 mm
Dmk	50,0 mm
Longitud L3	75,50 mm
Altura H3	5,10 mm
Cuadrícula de orificios X3	210,0 mm
Rosca G3	G1/8"-HE

Datos de diseño RECBi 24V-DC NC PXR-I 1C M12-8



Art.-Nr.: 10.02.03.00443



Datos técnicos

Conexión eléctrica	Conector M12, 8 pol
Modelo de protección IP	IP 40
Grado de evacuación	85,0 %
Vacío máx.	850 mbar
Peso	484,40 g
Tensión DC	24 V - DC
Potencia nominal	1,00 W
Capacidad de aspiración máx.	52,5 l/min
Margen de presión (presión operativa) [bar]	3,00 ... 7,00 bar
Temperatura de uso	0 ... 50 °C
Válvula de mando	Cerrado sin corriente



Datos de pedido accesorios 10.02.03.00443

Typ		Número de artículo
Accesorios	ZUB RECBi-PXRI	10.02.03.00413
Grupo válvula electromagnética	VENT-BGR EMVP-5 3/2 NC 24V-DC	10.08.09.00032
Cable de conexión	ASK B-M12-8 5000 K-8P	21.04.05.00079
Silenciador (rectangular - Mont.)	SD 66.7x24.4x24.5 RECBi	10.02.03.00441
Cable de conexión	ASK B-M12-8 295 WB-M8-8 FANUC	21.04.05.00827
Cable de conexión	ASK B-M12-8 280 WB-M8-8 UR	21.04.05.00350



Datos de pedido piezas de recambio 10.02.03.00443

Typ		Número de artículo
Juego de piezas de repuesto	ERS RECB SD	10.02.03.00422
Juego de piezas de repuesto	ERS SEP-13 6xRUE-KLAP	10.02.01.01449
Módulo eyector	SEP HV 2 14 13 S	10.02.01.01493
Ventosa de fuelle (redonda)	SPB1 30 ED-65 G1/4-AG	10.01.06.04530

