




## Dati tecnici

| Attributo                                   | Valore                |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Collegamento elettrico                      | Connettore M12, 8 pol |
| Tensione DC                                 | 24 V - DC             |
| Funzione supplementare di una presa ad area | PXR (forma a I)       |
| Potenza nominale                            | 1,00 W                |
| Applicazione                                | DIO / IO-Link         |
| Dmk                                         | 50,0 mm               |
| Valvola di controllo                        | Aperto senza corrente |
| Corrente nominale                           | 0,0 A                 |

## RECBi 24V-DC NO PXR-I 1C M12-8

Il generatore di vuoto pneumatico RECBi viene fornito come prodotto finito per connessione.



## Dati di costruzione

| Attributo           | Valore    |
|---------------------|-----------|
| Lunghezza L2        | 70,00 mm  |
| Lunghezza L         | 107,50 mm |
| Larghezza B1        | 246,00 mm |
| Larghezza B         | 75,00 mm  |
| Altezza H1          | 54,00 mm  |
| Altezza H2          | 25,00 mm  |
| Altezza H           | 46,00 mm  |
| Diametro esterno D2 | 31,5 mm   |
| Diametro interno d1 | 6,4 mm    |
| Filettatura G2      | M12-AG    |

## Dati di costruzione RECBi 24V-DC NO PXR-I 1C M12-8



Art.-Nr.: 10.02.03.00444

**Dati tecnici**

| Attributo                                         | Valore                |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Collegamento elettrico                            | Connettore M12, 8 pol |
| Tipo di protezione IP                             | IP 40                 |
| Grado di evacuazione                              | 85,0 %                |
| Vuoto max.                                        | 850 mbar              |
| Tensione DC                                       | 24 V - DC             |
| Potenza nominale                                  | 1,00 W                |
| Capacità di aspirazione (max.)                    | 52,5 l/min            |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 3,00 ... 7,00 bar     |
| Temperatura d'intervento                          | 0 ... 50 °C           |
| Valvola di controllo                              | Aperto senza corrente |

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.02.03.00444](http://www.schmalz.com/10.02.03.00444)**Ordinare gli accessori dati 10.02.03.00444**

| Typ                               |                               | codice articolo |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Accessori                         | ZUB RECBi-PXRI                | 10.02.03.00413  |
| Gruppo valvola elettromagnetica   | VENT-BGR EMVP-5 3/2 NC 24V-DC | 10.08.09.00032  |
| Cavo di connessione               | ASK B-M12-8 5000 K-8P         | 21.04.05.00079  |
| Dispositivo silenz. (quadr.-mont) | SD 66.7x24.4x24.5 RECBi       | 10.02.03.00441  |
| Cavo di connessione               | ASK B-M12-8 295 WB-M8-8 FANUC | 21.04.05.00827  |
| Cavo di connessione               | ASK B-M12-8 280 WB-M8-8 UR    | 21.04.05.00350  |

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.02.03.00444**

| Typ                         |                       | codice articolo |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------|
| Kit pezzi di ricambio       | ERS RECB SD           | 10.02.03.00422  |
| Kit pezzi di ricambio       | ERS SEP-13 6xRUE-KLAP | 10.02.01.01449  |
| Module di eiettore          | SEP HV 2 14 13 S      | 10.02.01.01493  |
| Ventosa a soffietto (tonda) | SPB1 30 ED-65 G1/4-AG | 10.01.06.04530  |

